

**IE-BS-V05M-RJ45-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Conecotor HDC según IEC 61076-3-106 Var.5 de metal  
incl. conector RJ45

**Datos generales para pedido**

Versión	Brida RJ45, IP67, Variante 5, acoplamiento RJ45/RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Código	<a href="#">1963510000</a>
Tipo	IE-BS-V05M-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248645602
Cantidad	10 Pieza

## IE-BS-V05M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

## Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	<a href="#">Sitio web UL</a>
N.º de certificado (cULus)	E316369

## Dimensiones y pesos

Peso neto	60 g
-----------	------

## Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación		

## Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
RoHS	

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	3767b26f-703a-492e-9234-36e83d1c0725

## Datos generales

Conexión 1	RJ45	Conexión 2	RJ45
Descripción del artículo	Variante 5, acoplamiento RJ45/RJ45	Material de la junta	NBR
Material capotas	Fundición inyectada de aluminio	Categoría	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
Superficie de contacto	Oro sobre níquel	Apantallamiento	Caja envolvente de 360°
Tipo de protección	IP67	Ciclos de enchufado	750

## Normas generales

Conector norma	IEC 61076-3-106 Var. 5, IEC 60603-7-51	N.º de certificado (cULus)	E316369
----------------	---	----------------------------	---------

## Propiedades eléctricas


Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado	≥ 1500 V AC/DC	Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto	≥ 1000 V AC/DC
---	----------------	--	----------------

## Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

## Dibujos

### Dibujo acotado



## IE-BS-V05M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Tapas protectoras del polvo



Para la protección de sus equipos contra polvo y suciedad.

### Datos generales para pedido

Tipo	IE-BP-V05M	Versión
Código	<a href="#">1968930000</a>	Base ,96 tapa de protección
GTIN (EAN)	4032248692125	
Cantidad	10 ST	