



Conectores de fibra óptica LC para conectores Var.1 / 4 /

14

**Datos generales para pedido**

Versión	Conecotor LC, Juego de bridás LC-Duplex, Multi-modo
Código	<a href="#">1964420000</a>
Tipo	IE-BI-LCD-MM-C
GTIN (EAN)	4032248649037
Cantidad	10 Pieza

**IE-BI-LCD-MM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	30 mm	Profundidad (pulgadas)	1.1811 inch
Altura	13.2 mm	Altura (pulgadas)	0.5197 inch
Anchura	15.6 mm	Anchura (pulgadas)	0.6142 inch
Peso neto	8 g		

**Temperaturas**

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación	Humedad	0...85 % de humedad rel.

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
---	-----------------------

Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
-------------------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Datos generales**

Descripción del artículo	Juego de bridas LC-Duplex, Multimodo	Color	otros
Material capotas	Fundición inyectada de cinc PBT	Humedad	0...85 % de humedad rel.
Tipo de protección	IP67 con carcasa	Ciclos de enchufado	1000
Composición	Conectores macho y conectores para base de las variantes 1, 4 y 14.	Tipo de fibra	Multimodo
Atenuación por inserción	≤ 0,4 dB	Conexión 1	LC Duplex
Conexión 2	LC Duplex	Pérdida de retorno	≥ 30 dB

**Normas generales**

Conector norma	IEC 61754-20
----------------	--------------


**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		



## Dibujos

### Dibujo acotado



**IE-BI-LCD-MM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios****...para conectores de fibra óptica SC, ST y LC****GOF**

- Para conectores de fibra óptica SC/ST, IP 20 e IP67
- Para conectores de fibra óptica LC e IP 67

**POF**

- Para conectores de fibra óptica de polímero SC/ST, IP20 e IP67
- Para conectores SC/ST e IP67 para cable de fibra óptica, Profinet, móvil

**Datos generales para pedido**

Tipo	IE-CT-LC-GOF	Versión
Código	<a href="#">9205330000</a>	Herramienta para prensar, Conexión crimpada hexagonal
GTIN (EAN)	4032248725465	
Cantidad	1 ST	