

IE-BS-V01M-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Conector de bayoneta según IEC 61076-3-106 Var.1
conector RJ45 (EtherNet/IP) de metal incl. conector SC

Datos generales para pedido

Versión	Brida para fibra óptica, IP67, Variante 1, acoplamiento con SCRJ sobre 2*SC, Multimodo
Código	1964450000
Tipo	IE-BS-V01M-SCRJ2SC-MM-C
GTIN (EAN)	4032248649068
Cantidad	10 Pieza

IE-BS-V01M-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	36.6 mm	Profundidad (pulgadas)	1.4409 inch
Altura	32 mm	Altura (pulgadas)	1.2598 inch
Anchura	32 mm	Anchura (pulgadas)	1.2598 inch
Peso neto	6.05 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

Datos generales

Descripción del artículo	Variante 1, acoplamiento con SCRJ sobre 2*SC	Color	otros
Material capotas	Fundición inyectada de zinc	Tipo de protección	IP67
Ciclos de enchufado	500	Tipo de fibra	Multimodo
Atenuación por inserción	≤ 0,4 dB	Conexión 1	SC
Conexión 2	SCRJ	Pérdida de retorno	≥ 30 dB

Normas generales


Conector norma	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-4, IEC 61754-24
----------------	---

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		


Dibujos

Sección del montaje



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

Dibujo detallado



Grosor de pared al utilizar la conexión por tornillo central

Accesorios

Tapas protectoras del polvo



Para la protección de sus equipos contra polvo y suciedad.

Datos generales para pedido

Tipo	IE-BP-V01P	Versión	
Código	1965700000	Base ,96 tapa de protección	
GTIN (EAN)	4032248653928		
Cantidad	10 ST		