

## SAI-ADAPT-M12/M8 3P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Los adaptadores M8/M12 y M12/M8 permiten aplicar rápidamente el tamaño de conector.

### Datos generales para pedido

Versión	Conectores Y, M12 / M8
Código	<a href="#">1990550000</a>
Tipo	SAI-ADAPT-M12/M8 3P
GTIN (EAN)	4050118376395
Cantidad	1 Pieza

## SAI-ADAPT-M12/M8 3P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	<a href="#">Sitio web UL</a>
N.º de certificado (cULus)	E307231

### Dimensiones y pesos

Peso neto	10.56 g
-----------	---------

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

### Datos de conexión

Salida individual 1 - conector enchufable	Conector macho M12	Salida individual 2 - conector enchufable	Conector hembra M8
Par de apriete	M12: 0,8 Nm, M8: 0,5 Nm		

### Datos técnicos conectores de libre configuración

Número de polos	3	Codificación	M12 = codificación A, M8 = ninguno
Tensión nominal	24 V	Corriente nominal	4 A
Tipo de protección	IP67	Grado de polución	3
Material del anillo roscado	Fundición inyectada de cinc, niquelado	Rango de temperatura caja	-25...+85 °C

### Normas

Conector norma	IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104
----------------	----------------------------------

### Datos generales

Número de polos	3	Codificación	M12 = codificación A, M8 = ninguno
Rosca de conexión	M12 / M8	Tensión nominal	24 V
Corriente nominal	4 A	Tipo de protección	IP67
Grado de polución	3	Conexión 1	M12/M8
Conexión 2	Tornillo	Rango de temperatura caja	-25...+85 °C
diámetro externo del conductor	-		

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		


**SAI-ADAPT-M12/M8 3P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dibujos**

**Dibujo acotado**



**Esquema de conexiones**

