


THM ET S7 1500 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Las etiquetas no adhesivas THM ET S7 en rollo, se emplean para identificar los módulos SIMATIC ET 200S y S7 de Siemens.

El software M-Print® PRO permite rotular individualmente las etiquetas THM ET S7 utilizando una impresora THM. Etiquetas separables de forma sencilla. La impresora THM MultiMark garantiza una impresión de elevada resistencia.

Datos generales para pedido

Versión	THM, Señalizadores de dispositivos, 108.8 x 22.9 mm, Siemens, amarillo
Código	1991670000
Tipo	THM ET S7 1500 GE
GTIN (EAN)	4050118376326
Cantidad	500 Pieza

THM ET S7 1500 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	0.08 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0031 inch
Altura	108.8 mm	Altura (pulgadas)	4.2835 inch
Anchura	22.9 mm	Anchura (pulgadas)	0.9016 inch
Peso neto	0.68 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -50...100 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Procedimiento de impresión	Termotransferencia	
Versión	libre de halógenos	
Anchura	22.9 mm	
Grado inflamabilidad según UL 94	HB	
Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C	
Gama de temperaturas de servicio, min.	-50 °C	
Color	amarillo	
Halógenos	No	
Material básico	Polipropileno	
Caracteres impresos	sin	
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	Carrete de etiquetas
Homologación según UL 969	No	
Impresora compatible	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS	
Número de señalizadores por combinación	1 Label reel = Device markers	
Gama de temperaturas de servicio	-50...100 °C	
Aplicación / productor	Siemens	
Unidades por rollo	500	

Señalizadores de dispositivos

Halógenos No

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

THM ET S7 1500 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

Cintas de color



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	RIBBON MM 110/360 SW	Versión	
Código	2005070000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Cantidad	1 ST		