

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Las barras de distribución tipo horquilla de 4 polos se utilizan para la distribución de potencial a otros componentes del armario de distribución, como disyuntores de circuito, disyuntores de circuito de corriente residual y otros dispositivos de instalación.

Datos generales para pedido

Versión	Barra colectora de fase (Terminales), 63, Número de polos: 36, Aislado: Sí, 10
Código	<u>2658770000</u>
Tipo	G-4L+9-1000/10 C
GTIN (EAN)	4050118671759
Cantidad	15 Pieza
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta	2025-06-01T00:00:00+02:00



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones			
Homologaciones			
	(+		
	• •		
ROHS	Conformidad		
Dimensiones y pesos			
Profundidad	20.2 mm	Profundidad (pulgadas)	0.7953 inch
Altura	28.5 mm	Altura (pulgadas)	1.122 inch
Anchura	1016 mm	Anchura (pulgadas)	39.9999 inch
Peso neto	172.33 g	- The state of the	
Temperaturas			
			'
Temperatura ambiente	-5 °C40 °C		
Conformidad medioambienta	del producto		
Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención		
RoHS			
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del (0,1 % en peso	
Datos del material			
Color	gris		
Datos nominales			
Sección nominal	10 mm ²	Tensión nominal	400 V
Corriente nominal	63 A		
Dimensiones			
Paso en mm (P)	17.80 mm		
	17.00 111111		
Generalidades			<u> </u>
Número de polos	36		
Otros datos técnicos			'
Versión a prueba de explosivos	No		
Clasificaciones			
ETIM 7.0	EC000215	ETIM 8.0	EC000215
	EC000215	E11M 10.0	ECOUCE ID
ETIM 9.0	EC000215 27-37-13-06	ETIM 10.0 ECLASS 12.0	EC000215 27-37-13-06
	EC000215 27-37-13-06 27-37-13-06		27-37-13-06 27-37-13-06

Versión del catálogo / Dibujos




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Bornes de alimentación



Nuestros módulos de alimentación facilitan el manejo al alimentar el sistema. Por ejemplo, el radio de flexión del cable puede reducirse utilizando un módulo de alimentación con entrada lateral.

Datos generales para pedido

	moranee para peanae	
Tipo	FIT 25 GN	Versión
Código	2659050000	Conexión adicional (borne), 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118671483	
Cantidad	10 ST	
Tipo	FIT 25 SN	Versión
Código	2659060000	Conexión adicional (borne), 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118671476	
Cantidad	30 ST	
Tipo	FIT 50 GN	Versión
Código	2659070000	Conexión adicional (borne), 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118671469	
Cantidad	3 ST	
-		
Tipo	FIT 50 GN/F	Versión
	FIT 50 GN/F 2659090000	Versión Conexión adicional (borne), 50 mm²
Tipo		
Tipo Código	2659090000	
Tipo Código GTIN (EAN)	<u>2659090000</u> 4050118671445	
Tipo Código GTIN (EAN) Cantidad	2659090000 4050118671445 3 ST	Conexión adicional (borne), 50 mm²
Tipo Código GTIN (EAN) Cantidad	2659090000 4050118671445 3 ST FIT 50 SN	Conexión adicional (borne), 50 mm² Versión
Tipo Código GTIN (EAN) Cantidad Tipo Código	2659090000 4050118671445 3 ST FIT 50 SN 2659080000	Conexión adicional (borne), 50 mm² Versión
Tipo Código GTIN (EAN) Cantidad Tipo Código GTIN (EAN)	2659090000 4050118671445 3 ST FIT 50 SN 2659080000 4050118671452	Conexión adicional (borne), 50 mm² Versión
Tipo Código GTIN (EAN) Cantidad Tipo Código GTIN (EAN) Cantidad	2659090000 4050118671445 3 ST FIT 50 SN 2659080000 4050118671452 3 ST	Conexión adicional (borne), 50 mm² Versión Conexión adicional (borne), 50 mm²
Tipo Código GTIN (EAN) Cantidad Tipo Código GTIN (EAN) Cantidad Tipo	2659090000 4050118671445 3 ST FIT 50 SN 2659080000 4050118671452 3 ST FIT 50 SN/F	Conexión adicional (borne), 50 mm² Versión Conexión adicional (borne), 50 mm² Versión

Tapas finales y tapas



Los capuchones y tapas exteriores aseguran las distancias de fuga requeridas en el sistema incluso después de que las barras colectoras se hayan cortado a la longitud o en el caso de contactos independientes, y la seguridad frente al contacto con los dedos de garantizada según la norma DIN EN 50274.

Versión del catálogo / Dibujos 4





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Datos generales para pedido

Tipo	PROTECTION COVER G+S /5	Versión
Código	2659040000	Tapa del borne, amarillo, Altura: 18.3 mm, Anchura: 8.1 mm,
GTIN (EAN)	4050118671490	Profundidad: 18 mm
Cantidad	10 ST	
Tipo	END CAP G+S 4L/10	Versión
Tipo Código	END CAP G+S 4L/10 2659010000	Versión Tapa del borne, gris, Altura: 20.2 mm, Anchura: 8.2 mm, Profundidad:
•	· ·	