


CB-VT 365/7,5 WT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración



Nuestras abrazaderas para cables con retardo de llama son aptas para entornos con elevados requisitos de protección contra incendios. Nuestras abrazaderas cumplen los requisitos de la norma EN45545 para el uso en vehículos ferroviarios.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | Abrazaderas, 7.5 x 365 mm, Poliamida 66, 540 N |
| Código | 2659540000 |
| Tipo | CB-VT 365/7,5 WT |
| GTIN (EAN) | 4050118683004 |
| Cantidad | 100 Pieza |

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|--------|------------------------|--------------|
| Profundidad | 1 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.0394 inch |
| Altura | 365 mm | Altura (pulgadas) | 14.3701 inch |
| Anchura | 7.5 mm | Anchura (pulgadas) | 0.2953 inch |
| Peso neto | 4.21 g | | |

Temperaturas

| | | | |
|---|-------------|---|--------|
| Gama de temperaturas de servicio | -40...85 °C | Temperatura permanente de trabajo, mín. | -40 °C |
| Temperatura permanente de trabajo, max. | 85 °C | | |

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

Material de instalación

| | | | |
|--|---------|--|--------------|
| UV resistente | No | Volver a abrir | No |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 | Gama de temperaturas de servicio, max. | 85 °C |
| Gama de temperaturas de servicio, mín. | -40 °C | Halógenos | No |
| Diámetros de cable, max. | 100 mm | Material básico | Poliamida 66 |
| Resistencia a la tracción | 540 N | Diámetro de mazo, máx. | 100 mm |
| Resistencia a la tracción (libra-fuerza) | 121 lbf | Diámetro de mazo, mín. | 8 mm |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000046 | ETIM 9.0 | EC000046 |
| ETIM 10.0 | EC000046 | ECLASS 14.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-07-02 | | |

Dibujos

