

## KTB GP 765020 AB S4 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Similar a la ilustración



Abbildung ähnlich

Integrar, ampliar y personalizar:

El complemento adecuado para cualquier tipo de aplicación

La gama universal de accesorios de la nueva serie de cajas Klippon® TB permite una adaptación sencilla de las cajas a los requisitos específicos de cada aplicación.

Placas de bridas

Placas de bridas en dos materiales y dos grosores para sustituir placas de bridas preequipadas con facilidad in situ.

## Datos generales para pedido

|                      |                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión              | Klippon TB (Terminal Box), Placa de bridas, recto, Altura: 498 mm, Anchura: 167 mm, Profundidad: 3 mm, Placas de bridas: arriba, inferior, Material básico: Acero inoxidable 1.4404, pulido electrolítico, plata |
| Código               | <a href="#">2024100000</a>                                                                                                                                                                                       |
| Tipo                 | KTB GP 765020 AB S4 PE                                                                                                                                                                                           |
| GTIN (EAN)           | 4050118404531                                                                                                                                                                                                    |
| Cantidad             | 1 Pieza                                                                                                                                                                                                          |
| Estado de entrega    | Retirado                                                                                                                                                                                                         |
| Disponible hasta     | 2024-10-31T00:00:00+01:00                                                                                                                                                                                        |
| Producto alternativo | <a href="#">KTB GP XX5020V AB S4 PE</a>                                                                                                                                                                          |

Fecha de creación 06.03.2026 11:54:09 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos

## Datos técnicos

## Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

## Dimensiones y pesos

|             |        |                        |              |
|-------------|--------|------------------------|--------------|
| Profundidad | 3 mm   | Profundidad (pulgadas) | 0.1181 inch  |
| Altura      | 498 mm | Altura (pulgadas)      | 19.6063 inch |
| Anchura     | 167 mm | Anchura (pulgadas)     | 6.5748 inch  |
| Peso neto   | 1950 g |                        |              |

## Temperaturas

|                         |
|-------------------------|
| Temperatura de servicio |
|-------------------------|

## Conformidad medioambiental del producto

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención                 |
| REACH SVHC                                  | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

## Conexión a tierra Bases y capotas

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Toma de tierra para placa de brida | M6 x 15 |
|------------------------------------|---------|

## Datos generales

|                      |                         |                         |                          |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Espesor del material | 3 mm                    | Superficie              | pulido electrolítico     |
| Material básico      | Acero inoxidable 1.4404 | Tipo de protección (UL) | Type 3, Type 4X, Type 12 |
| Placas de bridas     | arriba, inferior        |                         |                          |

## Datos generales Accesorios

|                      |                         |            |                      |
|----------------------|-------------------------|------------|----------------------|
| Espesor del material | 3 mm                    | Superficie | pulido electrolítico |
| Material básico      | Acero inoxidable 1.4404 |            |                      |

## Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000211    | ETIM 9.0    | EC000211    |
| ETIM 10.0   | EC000211    | ECLASS 14.0 | 27-14-24-21 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-24-21 |             |             |