

**TC INL THIRD 1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Inspiradas en los métodos de gestión reducida y 5S, las inserciones de almohadillado de Weidmüller ofrecen eficacia y orden en el espacio de trabajo. El diseño modular ofrece numerosas ventajas y permite la selección según los requisitos individuales.

**Datos generales para pedido**

Código	2683740000
Tipo	<a href="#">TC INL THIRD 1</a>
GTIN (EAN)	4050118701890
Cantidad	1 Pieza

**TC INL THIRD 1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

Profundidad	50 mm
Altura	446 mm
Anchura	200 mm
Peso neto	384.4 g

Profundidad (pulgadas)	1.9685 inch
Altura (pulgadas)	17.559 inch
Anchura (pulgadas)	7.874 inch

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva No afectado  
RoHS

REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

**Datos técnicos**

Descripción del artículo Inserción de almohadillado  
de 16 mm<sup>2</sup> + CST

**Caja de herramientas**

Equipamiento con herramientas

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		

## TC INL THIRD 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Herramientas



- Herramientas para desaislar con auto-ajuste automático
- Para cables flexibles y rígidos
- Perfecta para ingeniería mecánica e instalaciones, ingeniería y tráfico ferroviarios, energía eólica, tecnología robótica, protección contra explosiones, así como el sector marítimo, offshore y construcción naval
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Apertura automática de las mordazas de apriete después del desaislado
- Los conductores individuales no se abren
- Ajustable a diferentes grosos de conductor
- Cables de doble aislamiento en dos pasos sin ajuste especial
- Unidad de corte fija y autoajustable
- Vida útil prolongada
- Diseño ergonómico optimizado

### Datos generales para pedido

Tipo	STRIPAX 16	Versión
Código	<a href="#">9005610000</a>	Herramientas, Herramientas para desaislar y para cortar
GTIN (EAN)	4008190183875	
Cantidad	1 ST	

### Crimping tools



Herramientas para prensar terminales tubulares con y sin aislamiento

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

### Datos generales para pedido

Tipo	PZ 16	Versión
Código	<a href="#">9012600000</a>	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar terminales
GTIN (EAN)	4008190035440	tubulares, 6mm <sup>2</sup> , 16mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada con engastes
Cantidad	1 ST	

### Herramientas



- Herramienta para desaislar cables coaxiales y conductores redondos de datos (apantallados) de 2,5 a 8 mm de diámetro.
- Desaislamiento en 1,2 ó 3 escalones en un ciclo de trabajo

## Accesorios

### Datos generales para pedido

Tipo	CST	Versión
Código	<a href="#">9030500000</a>	Herramientas, Pelamangueras
GTIN (EAN)	4008190062293	
Cantidad	1 ST	

### Herramientas de corte




Herramientas para cortar cables de hasta 8 mm, 12 mm, 14 mm y 22 mm de diámetro exterior. La geometría especial de la cuchilla permite un corte sin estrangulamiento de conductores de cobre y aluminio, con esfuerzo físico mínimo. Las herramientas para cortar (KT 8 to KT 22) incluyen además aislamiento de protección sometido a pruebas VDE y GS de hasta 1.000 V de conformidad con la normativa EN/IEC 60900.

### Datos generales para pedido

Tipo	KT 8	Versión
Código	<a href="#">9002650000</a>	Herramientas para cortar, Alicate accionable con una mano
GTIN (EAN)	4008190020163	
Cantidad	1 ST	

### Accesorios/piezas de repuesto



- Herramienta para desaislar cables coaxiales y conductores redondos de datos (apantallados) de 2,5 a 8 mm de diámetro.
- Desaislamiento en 1,2 ó 3 escalones en un ciclo de trabajo

### Datos generales para pedido

Tipo	MEKA BR CST	Versión
Código	<a href="#">9032010000</a>	Accesorios, Caja de cuchillas
GTIN (EAN)	4008190135928	
Cantidad	1 ST	
Tipo	MEKA RT CST	Versión
Código	<a href="#">9032040000</a>	Accesorios, Caja de cuchillas
GTIN (EAN)	4008190004644	
Cantidad	1 ST	
Tipo	MEKA BL CST	Versión
Código	<a href="#">9032020000</a>	Accesorios, Caja de cuchillas
GTIN (EAN)	4008190153236	
Cantidad	1 ST	