IE-CCTM-3P-8.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





El módulo de conexión de Weidmüller resulta útil tanto para reparar como para ampliar cables de instalación rotos sin reserva de cable en espacios reducidos.

Datos generales para pedido

Versión	Connecting module, T-piece, IP68 (50 m / 24 h)
Código	<u>2685590000</u>
Tipo	IE-CCTM-3P-8.5
GTIN (EAN)	4050118695342
Cantidad	1 Pieza

IE-CCTM-3P-8.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones			
Homologosiones			
Homologaciones			
	C THE US		
ROHS	Conformidad		
UL File Number Search	Sitio web UL		
Núm. de certificación (cURus)	E486077		
Dimensiones y pesos			
Peso neto	35 g		
	33 g		
Temperaturas			
Temperatura de almacenamiento		Temperatura de servicio	-40 °C105 °C
Temperatura de colocación		Tomporatara do sorvidio	-10 O100 C
	dal muadorata		
Conformidad medioambiental	dei producto		
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme		
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso		
	om ott to per enemia der		
Datos generales			
Número de polos	3	Color	nogro
Material capotas	Nylon, Fibra de vidrio,	Material de contacto	negro Latón niquelado
iviateriai capotas	reconocimiento UL	Material de contacto	Latorrinquoiduo
Superficie de contacto	CuZn, niquelado	Sección de conexión del conductor, flexible, mín.	0.75 mm ²
Sección de conexión del conductor, flexible, max.	3.5 mm ²	Sección de conexión del conductor, flexible	0.753.5 mm ²
Tipo de protección	IP68 (50 m / 24 h)		
Normas generales			
Núm. de certificación (cURus)	E486077		
Propiedades eléctricas			,
Tensión nominal	600 V	Corriente nominal	20 A
	000 V	Comente nominal	20 A
Clasificaciones			
ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-12
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-12
ECLASS 11.0	27-40-02-12	ECLASS 12.0	27-40-02-12
ECLASS 13.0	27-40-02-12	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27.40.02.12	232300 17.0	27 70 02-12

Fecha de creación 07.11.2025 07:36:28 MEZ

ECLASS 15.0

Versión del catálogo / Dibujos

27-40-02-12

IE-CCTM-3P-8.5




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado





Sección del montaje