



Además de los conectores industriales, la gama RockStar® incluye los correspondientes accesorios funcionales y de seguridad destinados al cableado de la instalación, como sistemas de codificación, bridgas de apantallamiento, tapas protectoras y juntas de repuesto.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Versión | Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies |
| Código | 2709790000 |
| Tipo | HDC MXCC9 4X |
| GTIN (EAN) | 4050118805734 |
| Cantidad | 20 Pieza |

HDC MXCC9 4X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

| | |
|------|-------------|
| RoHS | Conformidad |
|------|-------------|

Dimensiones y pesos

| | |
|-----------|--------|
| Peso neto | 6.31 g |
|-----------|--------|

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|-----------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
|---|-----------------------|

| | |
|------------|---------------------------------------|
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |
|------------|---------------------------------------|

Datos generales

| | | | |
|---------|-----------------------------|-----------------|---------|
| Versión | Para módulo ModuPlug MHE 4X | Material básico | PA 66/6 |
|---------|-----------------------------|-----------------|---------|

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002943 | ETIM 9.0 | EC002943 |
| ETIM 10.0 | EC002943 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 | | |

HDC MXCC9 4X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**Módulos eléctricos****Flexible**

Cuatro tamaños de módulo para soluciones de conexión individuales que permiten ahorrar gran cantidad de espacio. El tamaño reducido del paso se traduce en un diseño optimizado.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | HDC MHE 4X FP | Versión |
| Código | 2636060000 | Módulo de señal, 250 V, 16 A, Número de polos: 4, PUSH IN con actuador, Hembra, Ranuras de conector necesarias: 0.5 |
| GTIN (EAN) | 4050118692808 | |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | HDC MHE 4X MP | Versión |
| Código | 2636070000 | Módulo de señal, 250 V, 16 A, Número de polos: 4, PUSH IN con actuador, Macho, Ranuras de conector necesarias: 0.5 |
| GTIN (EAN) | 4050118692815 | |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | HDC MHE 4X2 FP | Versión |
| Código | 2636080000 | Módulo de señal, 250 V, 16 A, Número de polos: 4, PUSH IN con actuador, Hembra, Ranuras de conector necesarias: 0.5 |
| GTIN (EAN) | 4050118692822 | |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | HDC MHE 4X2 MP | Versión |
| Código | 2636090000 | Módulo de señal, 250 V, 16 A, Número de polos: 4, PUSH IN con actuador, Macho, Ranuras de conector necesarias: 0.5 |
| GTIN (EAN) | 4050118692839 | |
| Cantidad | 1 ST | |