

PRO COM DISPLAY 7S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Los módulos de comunicación de conector macho de Weidmüller permiten a los componentes individuales intercambiar datos relevantes con la nube. Esto sienta las bases para la optimización selectiva del proceso mediante la monitorización de estado y la capacidad de control remoto; factores que desempeñan un papel decisivo en el aumento de la eficiencia, la calidad, la estabilidad del proceso y la disponibilidad. Los módulos de comunicación están diseñados según el grado de protección IP20, se pueden manejar sin herramientas y se pueden adaptar de forma flexible a distintos protocolos de comunicación personalizables.

Datos generales para pedido

Versión	Communication module
Código	2466960000
Tipo	PRO COM DISPLAY 7S
GTIN (EAN)	4050118481808
Cantidad	1 Pieza

PRO COM DISPLAY 7S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

N.º de certificado (cULus) E258476

N.º de certificado (cULusEX) E470829

Dimensiones y pesos

Profundidad 33.6 mm

Altura 74.4 mm

Anchura 34 mm

Peso neto 36 g

Profundidad (pulgadas) 1.3228 inch

Altura (pulgadas) 2.9291 inch

Anchura (pulgadas) 1.3386 inch

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento

Temperatura de servicio

-25 °C...70 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme con exención

RoHS

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c, 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8

SCIP d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800

Datos generales

Tipo de protección IP20

MTTF	De conformidad con la norma	SN 29500
	Tiempo de funcionamiento (horas), mín.	2505000 h
	Temperatura ambiente	40 °C
	Ciclo de trabajo	100 %

Seguridad eléctrica (normas aplicadas)

Protección contra corrientes peligrosas Acc. to VDE0106-101

Transformadores de seguridad para fuentes de alimentación conmutadas

Conforme a la norma EN 61558-2-16

Clasificaciones

ETIM 8.0 EC001604

ETIM 9.0

EC001604

ETIM 10.0 EC001604

ECLASS 14.0

27-24-26-08

ECLASS 15.0 27-24-26-08

PRO COM DISPLAY 7S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

