



Además de los conectores industriales, la gama RockStar® incluye los correspondientes accesorios funcionales y de seguridad destinados al cableado de la instalación, como sistemas de codificación, bridas de apantallamiento, tapas protectoras y juntas de repuesto.

Datos generales para pedido

Versión	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
Código	2709820000
Tipo	HDC MXCC12 4X
GTIN (EAN)	4050118805765
Cantidad	20 Pieza

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	2.8 mm	Profundidad (pulgadas)	0.1102 inch
Altura	24.7 mm	Altura (pulgadas)	0.9724 inch
Anchura	83.65 mm	Anchura (pulgadas)	3.2933 inch
Peso neto	8.47 g		

Conformidad medioambiental del productoEstado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso**Datos generales**

Versión	Para módulo ModuPlug MHE 4X	Tipo	Otros
Material básico	PA 66/6		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC MXCC12 4X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

Módulos eléctricos



Flexible

Cuatro tamaños de módulo para soluciones de conexión individuales que permiten ahorrar gran cantidad de espacio. El tamaño reducido del paso se traduce en un diseño optimizado.

Datos generales para pedido

Tipo	HDC MHE 4X FP	Versión
Código	2636060000	Módulo de señal, 250 V, 16 A, Número de polos: 4, PUSH IN con actuador, Hembra, Ranuras de conector necesarias: 0.5
GTIN (EAN)	4050118692808	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC MHE 4X MP	Versión
Código	2636070000	Módulo de señal, 250 V, 16 A, Número de polos: 4, PUSH IN con actuador, Macho, Ranuras de conector necesarias: 0.5
GTIN (EAN)	4050118692815	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC MHE 4X2 FP	Versión
Código	2636080000	Módulo de señal, 250 V, 16 A, Número de polos: 4, PUSH IN con actuador, Hembra, Ranuras de conector necesarias: 0.5
GTIN (EAN)	4050118692822	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC MHE 4X2 MP	Versión
Código	2636090000	Módulo de señal, 250 V, 16 A, Número de polos: 4, PUSH IN con actuador, Macho, Ranuras de conector necesarias: 0.5
GTIN (EAN)	4050118692839	
Cantidad	1 ST	