

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







El crimpado logra una conexión eléctrica y mecánica segura entre conductor y contacto. Una conexión crimpada óptima es hermética y resistente a la corrosión.

#### Datos generales para pedido

Versión	Conectores industriales, Contacto crimpado, MHX, Macho, Sección de conexión del conductor, max.: 8, torneado, aleación de cobre
Código	<u>2494550000</u>
Tipo	HDC C MHX SM10.0AG
GTIN (EAN)	4050118504521
Cantidad	25 Pieza



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

Hon	าดเด	gacio	nes

Homologaciones	CE
ROHS	Conformidad

#### **Dimensiones y pesos**

Peso neto	3.19 a

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

#### **Datos generales**

4 mm	Sección máx. AWG	AWG 8
15 mm	Tipo de conexión	Conexión crimpada
MHX	Resistencia de paso	≤1 mΩ
8 mm²	Superficie	plata
≥ 500	Tipo	Macho
aleación de cobre	Contactos	torneado
8 mm²	Material del contacto	aleación de cobre
	15 mm  MHX 8 mm² ≥ 500 aleación de cobre	15 mm Tipo de conexión  MHX Resistencia de paso 8 mm² Superficie  ≥ 500 Tipo aleación de cobre Contactos

#### Indicación importante

Información de producto	conductor semirríaido flexible sólo modelos 1231 ó 1028

#### Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-04
ECLASS 9.1	27-44-02-04	ECLASS 10.0	27-44-02-04
ECLASS 11.0	27-44-02-04	ECLASS 12.0	27-44-02-04
ECLASS 13.0	27-44-02-04	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

Versión del catálogo / Dibujos





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dibujos







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

#### **Crimping tools**



Herramientas para prensar contactos torneados

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos

#### Datos generales para pedido

Datos ge	enerales para pedido	
Tipo	CTIN CM 3.6	Versión
Código	9205440000	Herramienta para prensar contactos, 1.5mm², 10mm², 4-Indent-
GTIN (EAN)	4032248734146	Crimp
Cantidad	1 ST	

Versión del catálogo / Dibujos 4