


**VP HEX M25 PA6 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuerca, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

**Datos generales para pedido**

Versión	Tapones ciegos, cerrado, M 25 x 1,5, 15 mm, Poliamida 6 (PA 6)
Código	<a href="#">2715760000</a>
Tipo	VP HEX M25 PA6 GY
GTIN (EAN)	4050118805420
Cantidad	25 Pieza

**VP HEX M25 PA6 GY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Altura	5.8 mm	Altura (pulgadas)	0.2283 inch
Anchura	28 mm	Anchura (pulgadas)	1.1024 inch
Longitud	15 mm	Longitud (pulgadas)	0.5906 inch
Diámetro	32 mm	Espesor de pared, mín.	0.5 mm
Espesor de pared, máx.	14 mm	Peso neto	5.67 g

**Temperaturas**

Temperatura de servicio	-20 °C...100 °C
-------------------------	-----------------

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

**Datos generales**

Par de apriete	2.5 Nm	Grado inflamabilidad según UL 94	V-2
Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-20 °C
Paso de rosca	1.5 mm	Halógenos	No
Normas	in accordance with UL94 V-2	Tipo de protección	IP65, IP68 - 5 bar (30 min)
Prensaestopas	Métrico	Material básico	Poliamida 6 (PA 6)
Diámetro del anillo obturador	25.00 mm	Tuerca (externa)	M 25 x 1,5
Longitud de rosca	15 mm		

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		