

**HDC MFGS 6B BA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Datos generales para pedido**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Versión    | Frame                      |
| Código     | <a href="#">2736900000</a> |
| Tipo       | HDC MFGS 6B BA             |
| GTIN (EAN) | 4050118822267              |
| Cantidad   | 1 Pieza                    |

**HDC MFGS 6B BA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

**Dimensiones y pesos**

|             |         |                        |             |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 34.4 mm | Profundidad (pulgadas) | 1.3543 inch |
| Anchura     | 51 mm   | Anchura (pulgadas)     | 2.0079 inch |
| Peso neto   | 52.8 g  |                        |             |

**Conformidad medioambiental del producto**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención |
|---|-----------------------|

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Exención RoHS (si procede/conocida) | 6c |
|-------------------------------------|----|

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| SCIP | 425d5315-3039-4ee5-aab3-6b6a65cc297f |
|------|--------------------------------------|

**Datos generales**

|                         |                             |                     |          |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------|----------|
| Tamaño de instalación   | 3                           | Ciclos de enchufado | ≥ 500    |
| Material básico         | Fundición inyectada de cinc | Serie               | ModuPlug |
| Versión de pasador guía | corto                       | Número de ranuras   | 2        |

**Indicación importante**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Información de producto | La conexión PE ya no está disponible para la versión con pasador guía. |
|-------------------------|--|

**Clasificaciones**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002312    | ETIM 9.0    | EC002312    |
| ETIM 10.0   | EC002312    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 |             |             |



## HDC MFGS 6B BA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

