

HDC 06B ALU EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Las nuevas cajas RockStar® IP65 EMV de Weidmüller son perfectas para el uso en condiciones ambientales adversas y ofrecen protección contra las interferencias electromagnéticas. Conector industrial compuesto por un conector y una carcasa protectora. Nuevas tiras de plástico fáciles de bloquear y que se pueden sustituir en cualquier momento. Todas las cajas RockStar® de Weidmüller están fabricadas en aluminio de fundición de alta calidad. Esto las convierte en carcasas con una elevada resistencia a los golpes y la corrosión, a pesar de su tamaño compacto y ligero.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 3, Tipo de protección: IP65, en estado conectado, Base abierta, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Enclavamiento longitudinal reemplazable, , Dimensiones de las entradas de cable: none |
| Código | 2542230000 |
| Tipo | HDC 06B ALU EMC |
| GTIN (EAN) | 4050118648720 |
| Cantidad | 1 Pieza |

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



UL File Number Search [Sitio web UL](#)

Núm. de certificación (cURus) E92202

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|-------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 80 mm | Profundidad (pulgadas) | 3.1496 inch |
| Altura | 30 mm | Altura (pulgadas) | 1.1811 inch |
| Anchura | 45 mm | Anchura (pulgadas) | 1.7716 inch |
| Peso neto | 88 g | | |

Temperaturas

Temperatura límite -40 °C ... 125 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

| | | |
|---------------------|---------------------|-------------------|
| Resistencia química | Sustancia | Aceite hidráulico |
| | Resistencia química | Resistente |
| | Sustancia | Gasolina |
| | Resistencia química | Resistente |
| | Sustancia | UV |
| | Resistencia química | Resistente |
| | Sustancia | Ozono |
| Resistencia química | Resistente | |

Datos generales

Grado inflamabilidad según UL 94 V-0 Superficie Esmalte en polvo

Tipo de protección IP65, en estado conectado

Dimensiones

Entrada de cable No

Versión

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiones de las entradas de cable | none | Parte superior/Parte inferior/Tapa | Parte inferior |
| Tapa | sin tapa | Número de entradas de cable en la parte lateral | 0 |
| Versión, cajas | Base abierta | Versión, sistema de cierre | Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Enclavamiento longitudinal reemplazable |
| Tamaño de instalación | 3 | Entrada de cable | No |
| Tipo | Base abierta (paso) | Tipo de enclavamiento | Enclavamiento longitudinal |
| Junta | FPM | Color (RAL) | RAL 9011 |
| BG | 3 | Indicado para ModuPlug® | Sí |

Datos técnicos

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |


HDC 06B ALU EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo



recorte de montaje



HDC 06B ALU EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Contrapiezas

www.weidmueller.com

Grupo 3 (06B/16D)



Las nuevas cajas RockStar® IP65 EMV de Weidmüller son perfectas para el uso en condiciones ambientales adversas y ofrecen protección contra las interferencias electromagnéticas. Conector industrial compuesto por un conector y una carcasa protectora. Nuevas tiras de plástico fáciles de bloquear y que se pueden sustituir en cualquier momento. Todas las cajas RockStar® de Weidmüller están fabricadas en aluminio de fundición de alta calidad. Esto las convierte en carcasas con una elevada resistencia a los golpes y la corrosión, a pesar de su tamaño compacto y ligero.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo | HDC 16D TOLU 1M32G EMC | Versión |
| Código | 2543970000 | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 3, Tipo de protección: IP65, en estado conectado, Entrada del cable parte superior, Caja de conector, |
| GTIN (EAN) | 4050118648706 | Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 32 |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | HDC 16D TSLU 1M32G EMC | Versión |
| Código | 2543960000 | HDC - cajas, Tamaño de instalación: 3, Tipo de protección: IP65, en estado conectado, Entrada de cable, lateral, Caja de conector, |
| GTIN (EAN) | 4050118648713 | Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 32 |
| Cantidad | 1 ST | |