

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Conectores de fibra óptica SC para conectores Var.1 / 4 / 14

Datos generales para pedido

Versión	Conector SC, Conector SCRJ, POF, reconectable		
Código	<u>2564960000</u>		
Tipo	IE-PI-SCRJ-POF-QA		
GTIN (EAN)	4050118574647		
Cantidad	10 Pieza		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

19-17-01-22

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

ROHS	Conformidad		
Dimensiones y pesos			
Profundidad	56 mm	Profundidad (pulgadas)	2.2047 inch
Altura	10.5 mm	Altura (pulgadas)	0.4134 inch
Anchura	13.2 mm	Anchura (pulgadas)	0.5197 inch
Peso neto	1.6 g		
Temperaturas			1
Tomporatura da almacanamiento		Tomporatura da consisia	-40 °C70 °C
Temperatura de almacenamiento Temperatura de colocación		Temperatura de servicio	-4 0 C/0 C
Conformidad medioambienta	l del producto		
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a		
SCIF	07C11078-peca-4087-800	D-UC47540eC244	
Datos generales			
December 16 males antiques	Composter CCD L DOE	Calan	-4
Descripción del artículo	Conector SCRJ, POF, reconectable	Color	otros
Material capotas	PA 66	Diámetro de la funda, max.	8 mm
Diámetro de la funda, min.	5 mm	Tipo de montaje	Montaje del tornillo
Tipo de protección	IP67 con carcasa	Ciclos de enchufado	≥ 500
Composición	Conectores macho y conectores para base de las variantes 1, 4 y 14.	Tipo de fibra	POF
Atenuación por inserción	≤ 1,0 dB	Conexión 1	SCRJ
Conexión 2	Tornillo	Diámetro de cable individual, mín.	2.1 mm
Material manguito	Arcap	Material tapa protectora del polvo	TPE
Diámetro de cable individual, máx.	2.3 mm	Material tapa protectora del polito	2
Normas generales			
Conector norma	IEC 61754-24		
Clasificaciones			
ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 9.0	19-17-01-22
ECLASS 9.1	19-17-01-22	ECLASS 10.0	19-17-01-22
ECLASS 11.0	19-17-01-22	ECLASS 12.0	19-17-01-22

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Versión del catálogo / Dibujos

19-17-01-22

19-17-01-22

ECLASS 14.0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

...para cable de fibra óptica de polímero (POF)



Herramientas de prensado y pelamangueras para la elaboración de contactos de conductores de fibra óptica de polímero (POF)

Datos generales para pedido

Tipo HTX-IE-POF-QA Código <u>2602860000</u> GTIN (EAN) 4050118615043

Cantidad 1

Versión

Tapas protectoras del polvo



Para la protección de sus equipos contra polvo y suciedad.

Datos generales para pedido

 Tipo
 IE-PP-V14P
 Versión

 Código
 1058280000
 Tapa de protección para capota

 GTIN (EAN)
 4032248799374

 Cantidad
 10 ST

Tijeras



Weidmüller está especializado en la separación de cables de cobre y de aluminio. La gama de productos abarca desde herramientas de corte para una sección transversal pequeña con una transmisión directa de la fuerza hasta herramientas de corte para diámetros grandes. El accionamiento mecánico y un mecanismo de corte especialmente diseñado reducen el esfuerzo manual requerido a un mínimo.

Weidmüller, con su amplia gama de herramientas para desaislar, cumple con todos los requisitos del sector de la elaboración profesional de cables.

Versión del catálogo / Dibujos 3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Datos generales para pedido

Tipo SCISSORS KEVLAR Código 1208910000

GTIN (EAN) 4032248990085

Cantidad

Electrician's scissors

Herramientas



- para conductores flexibles y rígidos con materiales especiales de aislamiento
- Alta calidad de desaislado para aplicaciones industriales (según los requisitos aeronáuticos)
- Las cuchillas especiales permiten el desaislado de aislantes y estructuras especiales
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Alta flexibilidad gracias a cuchillas de desaislado intecambiables
- Alta exactitud de repetición en el desaislado
- Sin dañar los conductores
- Alta estabilidad para una larga vida útil y alta fiabilidad
- Función de corte integrada

Datos generales para pedido

MULTI-STRIPAX IE-POF Tipo

Código 1208880000 GTIN (EAN) 4032248990276

Cantidad 1 ST Versión

Herramientas, Herramientas para desaislar y para cortar

4 Versión del catálogo / Dibujos