

IE-PI-SCRJ-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Conectores de fibra óptica SC para conectores Var.1 / 4 / 14

Datos generales para pedido

Versión	Conector SC, Conector SCRJ, POF, reconectable
Código	2564960000
Tipo	IE-PI-SCRJ-POF-QA
GTIN (EAN)	4050118574647
Cantidad	10 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	56 mm	Profundidad (pulgadas)	2.2047 inch
Altura	10.5 mm	Altura (pulgadas)	0.4134 inch
Anchura	13.2 mm	Anchura (pulgadas)	0.5197 inch
Peso neto	1.6 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Datos generales

Descripción del artículo	Conector SCRJ, POF, reconectable	Color	otros
Material capotas	PA 66	Diámetro de la funda, max.	8 mm
Diámetro de la funda, min.	5 mm	Tipo de montaje	Montaje del tornillo
Tipo de protección	IP67 con carcasa	Ciclos de enchufado	≥ 500
Composición	Conectores macho y conectores para base de las variantes 1, 4 y 14.	Tipo de fibra	POF
Atenuación por inserción	≤ 1,0 dB	Conexión 1	SCRJ
Conexión 2	Tornillo	Diámetro de cable individual, mín.	2.1 mm
Material manguito	Arcap	Material tapa protectora del polvo	TPE
Diámetro de cable individual, máx.	2.3 mm		

Normas generales

Conector norma	IEC 61754-24
----------------	--------------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

IE-PI-SCRJ-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

...para cable de fibra óptica de polímero (POF)



Herramientas de prensado y pelamangueras para la elaboración de contactos de conductores de fibra óptica de polímero (POF)

Datos generales para pedido

Tipo	HTX-IE-POF-QA	Versión	
Código	2602860000		
GTIN (EAN)	4050118615043		
Cantidad	1 ST		

Tapas protectoras del polvo



Para la protección de sus equipos contra polvo y suciedad.

Datos generales para pedido

Tipo	IE-PP-V14P	Versión	
Código	1058280000	Tapa de protección para capota	
GTIN (EAN)	4032248799374		
Cantidad	10 ST		

Tijeras



Weidmüller está especializado en la separación de cables de cobre y de aluminio. La gama de productos abarca desde herramientas de corte para una sección transversal pequeña con una transmisión directa de la fuerza hasta herramientas de corte para diámetros grandes. El accionamiento mecánico y un mecanismo de corte especialmente diseñado reducen el esfuerzo manual requerido a un mínimo. Weidmüller, con su amplia gama de herramientas para desaislar, cumple con todos los requisitos del sector de la elaboración profesional de cables.

Accesorios

Datos generales para pedido

Tipo	SCISSORS KEVLAR	Versión	
Código	1208910000	Electrician's scissors	
GTIN (EAN)	4032248990085		
Cantidad	1 ST		

Herramientas



- para conductores flexibles y rígidos con materiales especiales de aislamiento
- Alta calidad de desaislado para aplicaciones industriales (según los requisitos aeronáuticos)
- Las cuchillas especiales permiten el desaislado de aislantes y estructuras especiales
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Alta flexibilidad gracias a cuchillas de desaislado intercambiables
- Alta exactitud de repetición en el desaislado
- Sin dañar los conductores
- Alta estabilidad para una larga vida útil y alta fiabilidad
- Función de corte integrada

Datos generales para pedido

Tipo	MULTI-STRIPAX IE-POF	Versión	
Código	1208880000	Herramientas, Herramientas para desaislar y para cortar	
GTIN (EAN)	4032248990276		
Cantidad	1 ST		