

HDC HP550 ABGH CR 1P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



La capota protectora está fabricada de aluminio resistente al agua del mar mediante fundición a presión. Esta serie de carcasas destacan por los altos estándares de protección contra el agua y el polvo y una resistencia a los impactos especialmente alta. Un sofisticado revestimiento de dos niveles de la superficie garantiza muchos años de fiabilidad. Todos los tornillos, contactos crimpados y otros accesorios exteriores están hechos de acero inoxidable resistente a la corrosión.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Código | 2568530000 |
| Tipo | HDC HP550 ABGH CR 1P |
| GTIN (EAN) | 4050118776638 |
| Cantidad | 1 Pieza |

HDC HP550 ABGH CR 1P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto 255 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

| | | | |
|----------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Versión, cajas | Base abierta | Grado inflamabilidad según UL 94 | None |
| Color | negro | Material capotas | Fundición inyectada de aluminio |
| Superficie | Revestimiento en polvo | Sin halógenos | false |
| Carcasas EMC | Sí | Tipo de protección | IP68, en estado conectado |

Datos generales

Color negro Superficie Revestimiento en polvo

Indicación importante

Información de producto En función de la operación prevista, las tensiones generadas internamente pueden superponerse a la tensión de trabajo y contener los picos correspondientes. Es indispensable asegurarse de que estos picos de tensión no superen la tensión nominal. Para aplicaciones fuera de esta especificación, ponte en contacto con nosotros.

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC HP550 ABGH CR 1P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

Contactos crimpados



El crimpado logra una conexión eléctrica y mecánica segura entre conductor y contacto. Una conexión crimpada óptima es hermética y resistente a la corrosión.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | HDC HP 550 F 25 | Versión |
| Código | 1220570000 | HDC - Conector, Hembra, Conexión crimpada, Tamaño de instalación: |
| GTIN (EAN) | 4050118003840 | 550 |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | HDC HP 550 F 50 | Versión |
| Código | 1177100000 | HDC - Conector, Hembra, 3600 V, Conexión crimpada, Tamaño de |
| GTIN (EAN) | 4032248970919 | instalación: 550 |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | HDC HP 550 F 70 | Versión |
| Código | 1268820000 | HDC - Conector, Hembra, 3600 V, Conexión crimpada, Tamaño de |
| GTIN (EAN) | 4050118057584 | instalación: 550 |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | HDC HP 550 F 95 | Versión |
| Código | 1079810000 | HDC - Conector, Hembra, 3600 V, Conexión crimpada, Tamaño de |
| GTIN (EAN) | 4032248841707 | instalación: 550 |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | HDC HP 550 F 150 | Versión |
| Código | 1079830000 | HDC - Conector, Hembra, 3600 V, Conexión crimpada, Tamaño de |
| GTIN (EAN) | 4032248842018 | instalación: 550 |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | HDC HP 550 F 120 | Versión |
| Código | 1079820000 | HDC - Conector, Hembra, 3600 V, Conexión crimpada, Tamaño de |
| GTIN (EAN) | 4032248841806 | instalación: 550 |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | HDC HP 550 F 185 | Versión |
| Código | 1079840000 | HDC - Conector, Hembra, 3600 V, Conexión crimpada, Tamaño de |
| GTIN (EAN) | 4032248841905 | instalación: 550 |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | HDC HP 550 F 240 | Versión |
| Código | 1120600000 | HDC - Conector, Hembra, 3600 V, Conexión crimpada, Tamaño de |
| GTIN (EAN) | 4032248901609 | instalación: 550 |
| Cantidad | 1 ST | |