


VT-TM 2/12 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | x 5.3 mm, Poliuretano termoplástico (TPU), Color: amarillo, transparente |
| Código | 2571310000 |
| Tipo | VT-TM 2/12 HF-V0 |
| GTIN (EAN) | 4050118608373 |
| Cantidad | 100 Pieza |

VT-TM 2/12 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-----------|--------|--------------------|-------------|
| Altura | 12 mm | Altura (pulgadas) | 0.4724 inch |
| Anchura | 5.3 mm | Anchura (pulgadas) | 0.2087 inch |
| Peso neto | 0.41 g | | |

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

| | | | |
|--|--------------|--|---------------------------------|
| Tipo de impresión | sin imprimir | Anchura | 5.3 mm |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 | Gama de temperaturas de servicio, max. | 90 °C |
| Gama de temperaturas de servicio, min. | -30 °C | Color | amarillo, transparente |
| Halógenos | No | Material básico | Poliuretano termoplástico (TPU) |
| Caracteres impresos | sin | | |


Señalizador para cables y conductores

| | | | |
|---|----------------------|---|---------------------|
| Halógenos | No | Sección de conexión del conductor, max. | 2.5 mm ² |
| Sección de conexión del conductor, min. | 0.75 mm ² | Diámetro externo del conductor, max. | 4 mm |
| Diámetro externo del conductor, min. | 2.5 mm | | |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Sin imprimir



TM-I es un tipo de señalizador reconocido y renombrado en el sector de la tecnología de control del tráfico. Está disponible en varias longitudes diferentes para la señalización individual con series largas de caracteres. Fácil separación y manipulación gracias al campo de señalización. El montaje previo de los manguitos y su posterior equipamiento con etiquetas ofrece una excelente versatilidad.

El contorno especial del TM-I permite un montaje sencillo y un posicionamiento firme. Compatible con distintos manguitos existentes en el mercado. Gracias al formato MultiCard, las etiquetas pueden imprimirse de manera rápida y cómoda con una impresora PrintJet CONNECT, un plotter o con un rotulador STI.

- Fácil separación y manipulación gracias al campo de señalización.
- Señalizador reconocido y de reconocido prestigio en el sector de la tecnología de control del tráfico
- El montaje previo de los manguitos y su posterior equipamiento con etiquetas ofrece una excelente versatilidad
- Sistema no apto para la señalización mediante P-Ink o rotulador STI con manguitos CLI T

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | TM-I 12 MC NE WS | Versión |
| Código | 1718411044 | TM-I, Señalizadores conectores, 12 x 4 mm, blanco |
| GTIN (EAN) | 4008190348977 | |
| Cantidad | 320 ST | |
| Tipo | TM-I 12 MC NE GE | Versión |
| Código | 1718411687 | TM-I, Señalizadores conectores, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, amarillo |
| GTIN (EAN) | 4008190348984 | |
| Cantidad | 320 ST | |
| Tipo | TM-I 12 MC NE RT | Versión |
| Código | 1718411686 | TM-I, Señalizadores conectores, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, rojo |
| GTIN (EAN) | 4008190397463 | |
| Cantidad | 320 ST | |
| Tipo | TM-I 12 MC NE BL | Versión |
| Código | 1718411693 | TM-I, Señalizadores conectores, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, azul |
| GTIN (EAN) | 4008190397456 | |
| Cantidad | 320 ST | |
| Tipo | TM-I 12 MC NE GN | Versión |
| Código | 1718411688 | TM-I, Señalizadores conectores, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, verde |
| GTIN (EAN) | 4008190398682 | |
| Cantidad | 320 ST | |
| Tipo | TM-I 12 MC NE OR | Versión |
| Código | 1164190000 | TM-I, Señalizadores conectores, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, naranja |
| GTIN (EAN) | 4032248953967 | |
| Cantidad | 320 ST | |

VT-TM 2/12 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | TM-I 12 MC NE WS V0 | Versión |
| Código | 1434760000 | TM-I, Señalizadores conectores, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, blanco |
| GTIN (EAN) | 4050118239508 | |
| Cantidad | 320 ST | |
| Tipo | VT-TM-I 12 MC NE WS | Versión |
| Código | 1714091044 | TM-I, Señalizadores conectores, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, blanco |
| GTIN (EAN) | 4008190332457 | |
| Cantidad | 640 ST | |
| Tipo | VT-TM-I 12 MC NE GE | Versión |
| Código | 1714091687 | TM-I, Señalizadores conectores, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, amarillo |
| GTIN (EAN) | 4008190332471 | |
| Cantidad | 640 ST | |

TM-I 12



Fiabilidad del proceso: TM-I

Las etiquetas insertables TM-I cuentan con una pestaña guía que les permite deslizarse fácilmente dentro de los manguitos transparentes tipo TM. Cuando la pestaña está correctamente colocada, se parte en el punto de rotura predeterminado. A continuación, los conductores se pueden insertar fácilmente en los manguitos preparados. Ventajas: es posible preparar grandes cantidades de forma eficaz en un solo paso.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | TM-I 12 MM WS | Versión |
| Código | 2005440000 | TM-I, Señalizadores conectores, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, blanco |
| GTIN (EAN) | 4050118390278 | |
| Cantidad | 2000 ST | |
| Tipo | TM-I 12 MM GE | Versión |
| Código | 2005550000 | TM-I, Señalizadores conectores, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, amarillo |
| GTIN (EAN) | 4050118390148 | |
| Cantidad | 2000 ST | |
| Tipo | TM-I 12 MM RT | Versión |
| Código | 2005730000 | TM-I, Señalizadores conectores, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, rojo |
| GTIN (EAN) | 4050118390513 | |
| Cantidad | 2000 ST | |
| Tipo | TM-I 12 MM BL | Versión |
| Código | 2005890000 | TM-I, Señalizadores conectores, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, azul |
| GTIN (EAN) | 4050118390414 | |
| Cantidad | 2000 ST | |