

CRIMPFIX R VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Para desaislado y prensado automáticos
- Ahorro de tiempo y esfuerzo de procesado
- Ajuste sencillo de la sección de conductor correspondiente
- Desaislado y prensado en un solo ciclo de trabajo
- El procesado de manguitos o terminales de otros fabricantes puede causar defectos y fallos en la máquina.

Datos generales para pedido

Versión	Automatic stripper and crimper
Código	2580000000
Tipo	CRIMPFIX R VARIO
GTIN (EAN)	4050118605846
Cantidad	1 Pieza

CRIMPFIX R VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	485 mm	Profundidad (pulgadas)	19.0944 inch
Altura	565 mm	Altura (pulgadas)	22.2441 inch
Anchura	335 mm	Anchura (pulgadas)	13.189 inch
Peso neto	25265 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Máquinas automáticas para desaislar/prensar

Zona de desaislado	0,5 - 2,5 mm ² (~ AWG 20-14)	Motor	Electroneumático
Tiempo de ciclo	aprox. 2 s	Prensado	Trapezoidal
Sección del terminal tubular, max.	2.5 mm ²	Sección del terminal tubular, min.	0.5 mm ²
Longitud de prensado	8/10 mm	Consumibles	Terminales tubulares en rollo
Longitud de los terminales tubulares	14/16 mm	Conexión de aire comprimido	5-5,5 bar
Longitud de entrada, mín.	27 mm	Conexión eléctrica	100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

CRIMPFIX R VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Accesorios/piezas de repuesto



- Para desaislado y prensado automáticos
- Ahorro de tiempo y esfuerzo de procesado
- Ajuste sencillo de la sección de conductor correspondiente
- Desaislado y prensado en un solo ciclo de trabajo
- El procesado de manguitos o terminales de otros fabricantes puede causar defectos y fallos en la máquina.

Datos generales para pedido

Tipo	AIMESA CF U/L/LS SK TIN	Versión	
Código	1283530000		Máquinas automáticas, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4050118073676		
Cantidad	1 ST		

Máquinas automáticas



- Para desaislado y prensado automáticos
- Ahorro de tiempo y esfuerzo de procesado
- Ajuste sencillo de la sección de conductor correspondiente
- Desaislado y prensado en un solo ciclo de trabajo
- El procesado de manguitos o terminales de otros fabricantes puede causar defectos y fallos en la máquina.

Datos generales para pedido

Tipo	CRIMPFIX R VARIO PZ3	Versión	
Código	2912420000		Máquinas automáticas, Máquina automática de desaislado y prensado
GTIN (EAN)	4099986535992		
Cantidad	1 ST		

Accesorios/piezas de repuesto



- Para desaislado y prensado automáticos
- Ahorro de tiempo y esfuerzo de procesado
- Ajuste sencillo de la sección de conductor correspondiente
- Desaislado y prensado en un solo ciclo de trabajo
- El procesado de manguitos o terminales de otros fabricantes puede causar defectos y fallos en la máquina.

Datos generales para pedido

Tipo	FESA CF L/LS V2	Versión	
Código	1454790000		Máquinas automáticas, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4050118260779		
Cantidad	1 ST		