IE-USB-3.0-A-A-1.8M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Cables IE confeccionados

Datos generales para pedido

Versión	Cable USB, USB A 3.0, USB A 3.0, PVC, 1.8 m
Código	<u>2581730018</u>
Tipo	IE-USB-3.0-A-A-1.8M
GTIN (EAN)	4050118650099
Cantidad	1 Pieza



IE-USB-3.0-A-A-1.8M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones	ϵ				
ROHS	Conformidad				
Dimensiones y pesos					
			-		
Longitud Peso neto	1.8 m 87 g	Longitud (pulgadas)	70.8661 inch		
Temperaturas					
p a said					
Temperatura de almacenamiento		Temperatura de servicio	-15 °C80 °C		
Temperatura de colocación					
Conformidad medioambiental	del producto				
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención				
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso				
Datos técnicos del cable					
Color de revestimiento	azul				
Datos técnicos generales					
Superficie de contacto	Oro sobre níquel				
Conector derecho					
Clavija de conexión derecha	USB A 3.0, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, con apantallamiento				
Conector izquierdo					
Clavija de conexión izquierda	USB A 3.0, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, con apantallamiento				
Montaje del cable					
Color de revestimiento	azul	Sección	4*AWG30 + 2*AWG30 + 2*AWG20 (Power)		
Diámetro de la funda, max.	5.65 mm	Diámetro de la funda, min.	5.35 mm		
Material del revestimiento	PVC				
Clasificaciones					
ETIM 6.0	EC001408	ETIM 7.0	EC001408		
		ETIM 9.0	EC001408		

Fecha de creación 12.11.2025 02:15:24 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos

IE-USB-3.0-A-A-1.8M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 9.0	27-06-20-11
ECLASS 9.1	27-06-90-90	ECLASS 10.0	27-06-01-06
ECLASS 11.0	27-06-01-06	ECLASS 12.0	27-06-01-06
ECLASS 13.0	27-06-01-06	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		