


HDC MRJ45 PCADP MC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Flexible**

Cuatro tamaños de módulo para soluciones de conexión individuales que permiten ahorrar gran cantidad de espacio. El tamaño reducido del paso se traduce en un diseño optimizado.

Datos generales para pedido

Versión	Módulo RJ45, 0 V, 0 A, Número de polos: 1, RJ45, Macho, Ranuras de conector necesarias: 1
Código	2592260000
Tipo	HDC MRJ45 PCADP MC
GTIN (EAN)	4050118602364
Cantidad	1 Pieza

HDC MRJ45 PCADP MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad
UL File Number Search [Sitio web UL](#)
Núm. de certificación (cURus) E92202

Dimensiones y pesos

Profundidad	34 mm
Altura	54.85 mm
Anchura	14.5 mm
Peso neto	5.7 g

Profundidad (pulgadas)	1.3386 inch
Altura (pulgadas)	2.1594 inch
Anchura (pulgadas)	0.5709 inch

Temperaturas

Temperatura límite -40 °C ... 70 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin excepción

RoHS

REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP 1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

Datos generales

Número de polos	1
Resistencia del aislamiento	1012 Ω
Tipo	Macho
Material básico	Policarbonato de fibra de vidrio duro
Tensión nominal (DIN EN 61984)	0 V
Corriente nominal (DIN EN 61984)	0 A

Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Ciclos de enchufado	750 (RJ45)
Grado de polución	3
Serie	ModuPlug
Sobretensión de choque nominal (DIN EN 61984)	0 kV
Ranuras de conector necesarias	1

Versión

Tipo de conexión	RJ45
Sección de conexión del conductor, min. 0 mm ²	0 mm ²

Sección de conexión del conductor, max.	0 mm ²
---	-------------------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438
ECLASS 15.0	27-44-02-18

ETIM 9.0	EC000438
ECLASS 14.0	27-44-02-18

HDC MRJ45 PCADP MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings



HDC MRJ45 PCADP MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Cable de remiendo RJ45 para ModuPlug



Adapte sus conexiones de cara al futuro. Con las soluciones avanzadas de RockStar® ModuPlug Las aplicaciones industriales son cada vez más complejas. Por su parte, las demandas relacionadas con la conectividad crecen al mismo ritmo. La funcionalidad en los espacios de instalación más reducidos, la seguridad de la instalación y un proceso de actualización rápido son solo algunas de las propiedades de producto que solicitan los clientes. Nuestro sistema modular de conectores RockStar® ModuPlug no solo cumple los requisitos del mercado actual, sino que además se ha diseñado especialmente teniendo en cuenta las necesidades futuras. Con los módulos individuales podrá combinar todas las funciones necesarias para obtener potencia, señal y transmisión de datos en una única interfaz. Gracias a la nueva variedad de tamaños de los módulos, podrá integrar más aplicaciones que nunca en un conector. Los módulos reducen la cantidad de espacio necesario y los costes en comparación con los conectores de polos fijos y otros sistemas modulares de conductores. Los sofisticados marcos y módulos pueden instalarse con gran facilidad e integrarse en cajas HDC con las clases de protección IP65 e IP68. Incluso podrá utilizar el RockStar® ModuPlug para complementar las aplicaciones existentes sin necesidad de realizar ajustes en el sistema. Como socio experto de Industrial Connectivity, Weidmüller ofrece conectividad ultramoderna con la máxima fiabilidad. Con RockStar® también podrá crear soluciones personalizadas para las conexiones del futuro.

Datos generales para pedido

Tipo	HDC RJ4501 MMSCAT6-0020	Versión
Código	2661950020	
GTIN (EAN)	4050118675351	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC RJ4501 MMSCAT6-0030	Versión
Código	2661950030	
GTIN (EAN)	4050118675368	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC RJ4501 MMSCAT6-0040	Versión
Código	2661950040	
GTIN (EAN)	4050118675375	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC RJ4501 MMSCAT6-0050	Versión
Código	2661950050	
GTIN (EAN)	4050118675382	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC RJ4501 MMSCAT6-0060	Versión
Código	2661950060	
GTIN (EAN)	4050118675399	
Cantidad	1 ST	

HDC MRJ45 PCADP MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Tipo	HDC RJ4501 MMSCAT6-0070	Versión
Código	2661950070	
GTIN (EAN)	4050118675504	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC RJ4501 MMSCAT6-0080	Versión
Código	2661950080	
GTIN (EAN)	4050118675511	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC RJ4501 MMSCAT6-0090	Versión
Código	2661950090	
GTIN (EAN)	4050118675528	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC RJ4501 MMSCAT6-0100	Versión
Código	2661950100	
GTIN (EAN)	4050118675535	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC RJ4501 MMSCAT6-0150	Versión
Código	2661950150	
GTIN (EAN)	4050118675542	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC RJ4501 MMSCAT6-0200	Versión
Código	2661950200	
GTIN (EAN)	4050118675559	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC RJ4501 MMSCAT6-0250	Versión
Código	2661950250	
GTIN (EAN)	4050118675566	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC RJ4501 MMSCAT6-0300	Versión
Código	2661950300	
GTIN (EAN)	4050118675573	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC RJ4501 MMSCAT6-0400	Versión
Código	2661950400	
GTIN (EAN)	4050118675580	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC RJ4501 MMSCAT6-0500	Versión
Código	2661950500	
GTIN (EAN)	4050118675597	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC RJ4501 MMSCAT6-0600	Versión
Código	2661950600	
GTIN (EAN)	4050118675603	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC RJ4501 MMSCAT6-0700	Versión
Código	2661950700	
GTIN (EAN)	4050118675610	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC RJ4501 MMSCAT6-0750	Versión
Código	2661950750	
GTIN (EAN)	4050118675627	
Cantidad	1 ST	

HDC MRJ45 PCADP MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Tipo	HDC RJ4501 MMSCAT6-0800	Versión
Código	2661950800	
GTIN (EAN)	4050118675634	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC RJ4501 MMSCAT6-0900	Versión
Código	2661950900	
GTIN (EAN)	4050118675641	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC RJ4501 MMSCAT6-1000	Versión
Código	2661951000	
GTIN (EAN)	4050118675658	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC RJ4501 MMSCAT6-1500	Versión
Código	2661951500	
GTIN (EAN)	4050118675665	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC RJ4501 MMSCAT6-2000	Versión
Código	2661952000	
GTIN (EAN)	4050118675672	
Cantidad	1 ST	

HDC MRJ45 PCADP MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Counterpart**Módulos eléctricos****Flexible**

Cuatro tamaños de módulo para soluciones de conexión individuales que permiten ahorrar gran cantidad de espacio. El tamaño reducido del paso se traduce en un diseño optimizado.

Datos generales para pedido

Tipo	HDC MRJ45 GC F	Versión
Código	2592030000	Módulo RJ45, 50 V, 1 A, Número de polos: 8, RJ45, Hembra, Ranuras
GTIN (EAN)	4050118600506	de conector necesarias: 1
Cantidad	1 ST	