

**KCMA-42-400-5A-5VA-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Imagen de producto,  
Similar a la ilustración**

Convertidores de corriente para reequipamiento

Características:

- especialmente apto para su uso en lugares de difícil acceso
- sin necesidad de cortar los conductores primarios
- Desmontaje del convertidor de corriente sin herramientas adicionales

**Datos generales para pedido**

Versión	Corriente principal: 400 A, Corriente secundaria máx.: 5 A, Carga: 5 VA, Clase de exactitud: 1, Convertidor de corriente de núcleo dividido
Código	<a href="#">2753240000</a>
Tipo	KCMA-42-400-5A-5VA-1
GTIN (EAN)	4050118896718
Cantidad	1 Pieza
Fabricante	MBS AG

**KCMA-42-400-5A-5VA-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	69 mm	Profundidad (pulgadas)	2.7165 inch
Altura	96 mm	Altura (pulgadas)	3.7795 inch
Anchura	67 mm	Anchura (pulgadas)	2.6378 inch
Peso neto	381 g		

**Temperaturas**

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-5 °C...50 °C
-------------------------------	-------------------------	---------------

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin excepción

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Características eléctricas**

Clase de exactitud	1	Corriente secundaria	0...5 A
Carga	5 VA	Corriente principal	400 A

**Características técnicas**

Longitud de cable	0.5 m	Tipo de protección	IP20
-------------------	-------	--------------------	------

**Dimensiones de los conductores con corriente**

Tipo de conductor	Solo conductor aislado	Conductor redondo	42.00 mm
Lugar de instalación	Uso en interiores		

**Coordenadas de aislamiento**

Clase de exactitud	1
--------------------	---

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

**KCMA-42-400-5A-5VA-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings**