

DEK 5/6 MM BP WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**WS/DEK**

Los señalizadores de bornes MultiMark utilizan un innovador material de dos componentes. El duro contorno de la base del señalizador encaja firmemente en el conector. El acabado elástico de la superficie facilita el montaje del señalizador. Este material especialmente perforado permite estirar las tiras para adaptarlas a las pequeñas variaciones de separación que suelen formarse sobre todo en largas regletas de bornes. Ventaja adicional: la excelente imprimibilidad del material de la superficie garantiza una señalización duradera y resistente al agua. La resolución de impresión de 300 ppp también facilita la legibilidad.

Ventajas de MultiMark

- Compatible con los bornes modulares de Weidmüller
- Impresión duradera y sujeción robusta
- Las tiras continuas ahorran tiempo de instalación
- Facilidad de montaje gracias al uso de un material compuesto innovador
- Campo de etiqueta grande para una legibilidad óptima
- Altos niveles de flexibilidad gracias a no depender de ningún fabricante

Datos generales para pedido

Versión	Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Weidmueller, blanco
Código	2619780000
Tipo	DEK 5/6 MM BP WS
GTIN (EAN)	4050118626308
Cantidad	9000 Pieza

DEK 5/6 MM BP WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Altura	5 mm	Altura (pulgadas)	0.1968 inch
Anchura	6 mm	Anchura (pulgadas)	0.2362 inch
Peso neto	0.08 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-50...90 °C
----------------------------------	-------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
--	-----------------------

RoHS

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos generales

Orientación de la impresión	horizontal y vertical	Versión	libre de halógenos
Anchura	6 mm	Grado inflamabilidad según UL 94	V-2
Gama de temperaturas de servicio, max.	90 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-50 °C
Color	blanco	Halógenos	No
Material básico	PC-ABS, Poliuretano termoplástico (TPU)	Caracteres impresos	sin
Tamaño del campo para rotulación	4.5 x 5.7 mm	Impresora compatible	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS
Gama de temperaturas de servicio	-50...90 °C	Aplicación / productor	Weidmüller

Indicación importante

Información de producto	Soporte para rollo externo 1302920000 necesario
-------------------------	---

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

DEK 5/6 MM BP WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos



DEK 5/6 MM BP WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Cintas de color




Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Versión
Código	2005090000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
Cantidad	1 ST	

THM MULTIMARK




Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	THM MMP EXT.RH	Versión
Código	1302920000	
GTIN (EAN)	4050118102307	
Cantidad	1 ST	

Tipo	MULTIMARK ROLLER TB	Versión
Código	2438500000	
GTIN (EAN)	4050118498721	
Cantidad	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

DEK 5/6 MM BP WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**Datos generales para pedido**

Tipo	MULTIMARK PLUS ROLLER TB	Versión
Código	2661600000	
GTIN (EAN)	4050118681246	
Cantidad	1 ST	