

SAIH-PB-2X0.34-PVC-500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller dispone de una completa gama de cables para sensores y actuadores. La línea de productos incluye cables para sensores, cables de bus y cables para válvulas en diversos tamaños y longitudes. Si no encuentras un producto o longitud determinados, contacta con nosotros.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | Cable bus, Número de polos: 2, 500 m, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PVC, Halógenos: No |
| Código | 2764920000 |
| Tipo | SAIH-PB-2X0.34-PVC-500 |
| GTIN (EAN) | 4064675031222 |
| Cantidad | 1 Pieza |
| Embalaje | en rollo de madera contrachapada |

SAIH-PB-2X0.34-PVC-500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto 60 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos del cable

| | | | |
|--|-------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Longitud de cable | 500 m | Color de revestimiento | violeta |
| Resistencia al aceite | Yes | Apto para cadena de arrastre | No |
| Sección del conductor | 0.34 mm ² | Número de conductores | 2 |
| Apantallado | Sí | Halógenos | No |
| Aislamiento | TPM, PVC | Radio de flexión mín., con movimiento | 9 x diámetro del cable |
| Radio de flexión mín., fijo | 18 x diámetro del cable | Material de la funda | PVC |
| Resistencia a chispas de soldadura | No | Código de color | rojo, verde |
| Resistencia a la torsión | 0 °/m | Gama de temperatura, fija | -20...70 °C |
| Resistente a las salpicaduras de soldadura | No | Gama de temperatura, móvil | -5...60 °C |
| Número de polos | 2 | Diámetro exterior | 7.8 mm ± 0.2 mm |

Montaje del cable

| | | | |
|------------------------|-------------|----------------------------|-----|
| Color de revestimiento | violeta | Número de conductores | 2 |
| Aislamiento | TPM, PVC | Material del revestimiento | PVC |
| Código de color | rojo, verde | | |

Propiedades eléctricas cable

Categoría otros

Propiedades mecánicas y propiedades de material cable

| | | | |
|-----------------------|-----|--------------------------|-------------|
| Resistencia al aceite | Yes | Color | rojo, verde |
| Halógenos | No | Resistencia a la torsión | 0 °/m |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003249 | ETIM 9.0 | EC003249 |
| ETIM 10.0 | EC003249 | ECLASS 14.0 | 27-06-18-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-18-01 | | |