

HDC MPN 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Flexible

Cuatro tamaños de módulo para soluciones de conexión individuales que permiten ahorrar gran cantidad de espacio. El tamaño reducido del paso se traduce en un diseño optimizado.

Datos generales para pedido

Versión	Módulo neumático, Número de polos: 3, Racor de empalme (sistema neumático), neumático, Ranuras de conector necesarias: 1
Código	2637340000
Tipo	HDC MPN 3
GTIN (EAN)	4050118765823
Cantidad	1 Pieza

HDC MPN 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Peso neto	6.6 g
-----------	-------

Temperaturas

Temperatura límite	-40 °C ... 80 °C
--------------------	------------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

Datos generales

Número de polos	3	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Ciclos de enchufado	≥ 500	Tipo	neumático
Material básico	Polycarbonato de fibra de vidrio duro	Serie	ModuPlug
Ranuras de conector necesarias	1		

Versión




Tipo de conexión	Racor de empalme (sistema neumático)	Sección de conexión del conductor, max.	0 mm ²
Sección de conexión del conductor, min. 0 mm ²			

Módulo neumático

Módulo de presión de servicio	8 bar	Diámetro tubo interior, mín.	1.6 mm
Diámetro del tubo interior, máx.	4 mm		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-20
ECLASS 15.0	27-44-02-20		



HDC MPN 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Contactos neumáticos



Adapte sus conexiones de cara al futuro Con las soluciones avanzadas de RockStar® ModuPlug Las aplicaciones industriales son cada vez más complejas. Por su parte, las demandas relacionadas con la conectividad crecen al mismo ritmo. La funcionalidad en los espacios de instalación más reducidos, la seguridad de la instalación y un proceso de actualización rápido son solo algunas de las propiedades de producto que solicitan los clientes. Nuestro sistema modular de conectores RockStar® ModuPlug no solo cumple los requisitos del mercado actual, sino que además se ha diseñado especialmente teniendo en cuenta las necesidades futuras. Con los módulos individuales podrá combinar todas las funciones necesarias para obtener potencia, señal y transmisión de datos en una única interfaz. Gracias a la nueva variedad de tamaños de los módulos, podrá integrar más aplicaciones que nunca en un conector. Los módulos reducen la cantidad de espacio necesario y los costes en comparación con los conectores de polos fijos y otros sistemas modulares de conductores. Los sofisticados marcos y módulos pueden instalarse con gran facilidad e integrarse en cajas HDC con las clases de protección IP65 e IP68. Incluso podrá utilizar el RockStar® ModuPlug para complementar las aplicaciones existentes sin necesidad de realizar ajustes en el sistema. Como socio experto de Industrial Connectivity, Weidmüller ofrece conectividad ultramoderna con la máxima fiabilidad. Con RockStar® también podrá crear soluciones personalizadas para las conexiones del futuro.

Datos generales para pedido

Tipo	HDC MPN 1.6 F	Versión
Código	2637480000	Contacto neumático, Contacto con válvula: No
GTIN (EAN)	4050118654721	
Cantidad	10 ST	
Tipo	HDC MPN 1.6 M	Versión
Código	2637470000	Contacto neumático, Contacto con válvula: No
GTIN (EAN)	4050118654714	
Cantidad	10 ST	
Tipo	HDC MPN 1.6 SOF	Versión
Código	2637490000	Contacto neumático, Contacto con válvula: Sí
GTIN (EAN)	4050118654738	
Cantidad	10 ST	
Tipo	HDC MPN 3.0 F	Versión
Código	2637450000	Contacto neumático, Contacto con válvula: No
GTIN (EAN)	4050118654592	
Cantidad	10 ST	
Tipo	HDC MPN 3.0 M	Versión
Código	2637440000	Contacto neumático, Contacto con válvula: No
GTIN (EAN)	4050118654585	
Cantidad	10 ST	

HDC MPN 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	HDC MPN 3.0 SOF	Versión
Código	2637460000	Contacto neumático, Contacto con válvula: Sí
GTIN (EAN)	4050118654707	
Cantidad	10 ST	
Tipo	HDC MPN 4.0 F	Versión
Código	2637420000	Contacto neumático, Contacto con válvula: No
GTIN (EAN)	4050118654561	
Cantidad	10 ST	
Tipo	HDC MPN 4.0 M	Versión
Código	2637410000	Contacto neumático, Contacto con válvula: No
GTIN (EAN)	4050118654554	
Cantidad	10 ST	
Tipo	HDC MPN 4.0 SOF	Versión
Código	2637430000	Contacto neumático, Contacto con válvula: Sí
GTIN (EAN)	4050118654578	
Cantidad	10 ST	