SCT 7.9/840



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





La serie de acero inoxidable de Weidmüller dispone de una amplia variedad de abrazaderas de acero para exigencias extremas, como por ejemplo, temperaturas elevadas o ataques químicos severos.

- · Acero inoxidable AISI 316,
- ideal para uso al aire libre,
- resistentes a la radiación y a la corrosión,
- no magnético,
- sin dentando, por lo que no daña el aislamiento.

Datos generales para pedido

Versión	Abrazaderas, 7.9 x 840 mm, Acero inoxidable 1.4404 (316L), 1112 N
Código	<u>2791490000</u>
Tipo	SCT 7.9/840
GTIN (EAN)	4064675071013
Cantidad	100 Pieza

SCT 7.9/840



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones	(i) 100 miles
	ONV DNV
	LISTED

ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)	E524836

Dimensiones y pesos

Profundidad	0.26 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0102 inch
Altura	840 mm	Altura (pulgadas)	33.0708 inch
Anchura	7.9 mm	Anchura (pulgadas)	0.311 inch
Peso neto	14.53 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-40300 °C	Temperatura de colocación	-40	

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Material de instalación

UV resistente	Sí	Volver a abrir	No	
Grado inflamabilidad según UL 94 None		Gama de temperaturas de servicio, max. 300 °C		
Gama de temperaturas de servicio, min40 °C		Halógenos	No	
Diámetros de cable, max.	250 mm	Material básico	Acero inoxidable 1.4404 (316L)	
Resistencia a la tracción	1112 N	Diámetro de mazo, máx.	250 mm	
Resistencia a la tracción (libra-fuera	za) 250 lbf	Diámetro de mazo, mín.	20 mm	

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 9.0	27-14-07-02
ECLASS 9.1	27-14-07-02	ECLASS 10.0	27-14-07-02
ECLASS 11.0	27-14-07-02	ECLASS 12.0	27-14-07-02
ECLASS 13.0	27-14-07-02	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

Fecha de creación 07.11.2025 04:38:54 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos

Hoja técnica

SCT 7.9/840



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



