

SDI SET S2.5-5.5/PH1/2 VOLT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Destornillador con aislamiento VDE para uso en elementos bajo tensión de hasta 1000 V AC y 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Seguridad verificada "GS", comprobación individual. Caña de aleación de acero, cromo, vanadio y molibdeno, endurecida y pavonada.

Datos generales para pedido

Versión	Herramienta de montaje
Código	2854990000
Tipo	SDI SET S2.5-5.5/PH1/2 VOLT
GTIN (EAN)	4064675530336
Cantidad	1 Pieza
Embalaje	Cartón

SDI SET S2.5-5.5/PH1/2 VOLT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



Dimensiones y pesos

Anchura	285 mm	Anchura (pulgadas)	11.2204 inch
Peso neto	507 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva	No afectado
RoHS	
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

Descripción del artículo	JUEGO de destornilladores VDE + voltímetro
--------------------------	---

Destornilladores y llaves

Forma	Ranura, Estrella
-------	------------------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC011815	ETIM 9.0	EC011815
ETIM 10.0	EC011815	ECLASS 14.0	21-04-50-16
ECLASS 15.0	21-04-50-16		

SDI SET S2.5-5.5/PH1/2 VOLT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Destornillador de pala plana



Destornillador para tornillos de cabeza ranurada, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, accionamiento según DIN 5264, ISO 2380/1, mango blando SoftFinish

Datos generales para pedido

Tipo	SDIS 0.4X2.5X75	Versión
Código	2749790000	Destornillador, Anchura de caña (B): 2.5 mm, Longitud de caña: 75
GTIN (EAN)	4050118896534	mm, Solidez de caña (A): 0.4 mm
Cantidad	1 ST	
Tipo	SDIS 0.5X3.0X100	Versión
Código	2749800000	Destornillador, Anchura de caña (B): 3 mm, Longitud de caña: 100
GTIN (EAN)	4050118896541	mm, Solidez de caña (A): 0.5 mm
Cantidad	1 ST	
Tipo	SDIS 0.8X4.0X100	Versión
Código	2749820000	Destornillador, Anchura de caña (B): 4 mm, Longitud de caña: 100
GTIN (EAN)	4050118897029	mm, Solidez de caña (A): 0.8 mm
Cantidad	1 ST	
Tipo	SDIS 1.0X5.5X125	Versión
Código	2749850000	Destornillador, Anchura de caña (B): 5.5 mm, Longitud de caña: 125
GTIN (EAN)	4050118897050	mm, Solidez de caña (A): 1 mm
Cantidad	1 ST	

Destornillador de estrella, tipo Phillips



Destornillador para tornillos de cabeza ranurada en cruz con aislamiento VDE, tipo Phillips, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, fuerza de accionamiento conforme a ISO 8764-PH, empuñadura SoftFinish

Datos generales para pedido

Tipo	SDIK PH1 X 80	Versión
Código	2749890000	Destornillador, Anchura de caña (B): 1 mm, 80 mm, Solidez de caña
GTIN (EAN)	4050118897098	(A): 1
Cantidad	1 ST	
Tipo	SDIK PH2 X 100	Versión
Código	2749900000	Destornillador, Anchura de caña (B): 2 mm, 100 mm, Solidez de caña
GTIN (EAN)	4050118897203	(A): 2
Cantidad	1 ST	

SDI SET S2.5-5.5/PH1/2 VOLT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Comprobador de tensión



Para el montaje, mantenimiento y reparación de las instalaciones y aparatos eléctricos son imprescindibles los comprobadores.

Weidmüller ofrece una completa gama de comprobadores:

desde comprobadores de tensión y pinzas amperimétricas, hasta comprobadores de tomas de corriente y FI. En el desarrollo y diseño de los productos, Weidmüller siempre tiene en cuenta las necesidades y la experiencia de los usuarios; de ahí el diseño práctico optimizado de los aparatos y su máxima fiabilidad.

Datos generales para pedido

Tipo	SD ELEC PRO	Versión	
Código	2855000000	Comprobadores de tensión, No	
GTIN (EAN)	4064675530343		
Cantidad	1 ST		