



Los conectores redondos con sistema de rosca se caracterizan por su diseño compacto. Esto permite que se utilicen en una amplia gama de aplicaciones e industrias. Están disponibles como conectores macho y hembra.

### Datos generales para pedido

Código	2860650000
Tipo	<a href="#">RC M P2 M20 SP</a>
GTIN (EAN)	4064675576662

### Datos técnicos

#### Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	<a href="#">Sitio web UL</a>
N.º de certificado (cULus)	E307231

#### Dimensiones y pesos

Diámetro	20 mm	Peso neto	12 g
----------	-------	-----------	------

#### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento		Temperatura ambiente	-25 °C...125 °C
Temperatura de servicio	-40 °C...85 °C		

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

#### Datos técnicos conectores de libre configuración

Número de polos	2	Codificación	ninguna
Superficie de contacto	Latón	LED	No
Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo	Material capotas	PA 66
Diámetros de cable, max.	13 mm	Diámetros de cable, min.	7 mm
Material de contacto	Latón	Sección de conexión del conductor, max.	4 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Tensión nominal	500 V
Corriente nominal	17.5 A	Tipo de protección	IP68
Género del contacto	Macho	Conexión de apantallamiento	No
Material del anillo roscado	Plástico	Sección de conexión, máx.	4 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión, mín.	0.5 mm <sup>2</sup>		

#### Datos generales

Número de polos	2	Rosca de conexión	M20
Protección de polaridad	Sí	Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo
Material capotas	PA 66		

#### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

## RC M P2 M20 SP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Conector redondo M20 herramienta de montaje



**Herramienta:**  
Esta herramienta es ideal para instalar los conectores integrados M20.

### Datos generales para pedido

Tipo	MTA RC	Versión	
Código	<a href="#">2884950000</a>		
GTIN (EAN)	4064675852070		
Cantidad			

### Clavija de conexión - sistema de tornillos



Los conectores redondos con sistema de rosca se caracterizan por su diseño compacto. Esto permite que se utilicen en una amplia gama de aplicaciones e industrias. Están disponibles como conectores macho y hembra.

### Datos generales para pedido

Tipo	RC F P2 SP	Versión	
Código	<a href="#">2903200000</a>		
GTIN (EAN)	4099986122376		
Cantidad			

### M20

Tapas protectoras ideales para la familia FieldPower y WIPL con conector redondo



### Datos generales para pedido

Tipo	PC RC M	Versión	
Código	<a href="#">2820090000</a>		
GTIN (EAN)	4064675591405		
Cantidad			