

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Cables IE confeccionados

Datos generales para pedido

Versión	Cable USB, USB A, con bloqueo mecánico, USB A, con bloqueo mecánico, PVC, 1.8 m
Código	<u>2695980018</u>
Tipo	IE-USB-A-A-1.8M-ML
GTIN (EAN)	4050118702835
Cantidad	1 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones	((

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Homologaciones

Longitud	1.8 m	Longitud (pulgadas)	70.8661 inch
Pasa nata	70 a		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	0 °C80 °C
Temperatura de colocación		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
RoHS	
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos del cable

Color de revestimiento	negro	

Datos técnicos generales

Conector derecho

Clavija de conexión derecha	USB A, IP20, contacto macho, recto, conector, con bloqueo mecánico, Plástico, con apantallamiento	

Conector izquierdo

Clavija de conexión izquierda	USB A, IP20, contacto macho, recto,	
	conector, con bloqueo	
	mecánico, Plástico, con apantallamiento	

Montaje del cable

Diámetro de la funda	4.5 mm	Color de revestimiento	negro
Sección	2*AWG28 + 2*AWG24	Diámetro de la funda, max.	4.7 mm
Diámetro de la funda, min.	4.3 mm	Material del revestimiento	PVC

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001408	ETIM 7.0	EC001408
ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408

Versión del catálogo / Dibujos



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-06-20-11 27-06-01-06 27-06-01-06 27-06-01-06

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 9.0
ECLASS 9.1	27-06-90-90	ECLASS 10.0
ECLASS 11.0	27-06-01-06	ECLASS 12.0
ECLASS 13.0	27-06-01-06	ECLASS 14.0
ECLASS 15.0	27-06-01-06	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Dimensional drawing



Ventaja del producto

