

Con las etiquetas de seguridad neutras, la señalización conforme a la norma ISO 7010 puede aplicarse ahora de forma flexible y sencilla.

### Datos generales para pedido

Versión	Señalizadores de equipos, Señalizadores de dispositivos, 25 x 25 mm, amarillo
Código	<a href="#">2885630000</a>
Tipo	THM SE-W 25 GE
GTIN (EAN)	4064675854234
Cantidad	250 Pieza

### Datos técnicos

#### Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

#### Dimensiones y pesos

Profundidad	0.1 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0039 inch
Altura	25 mm	Altura (pulgadas)	0.9842 inch
Anchura	25 mm	Anchura (pulgadas)	0.9842 inch
Peso neto	0.36 g		

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

#### Datos generales

Adhesivos	Adhesivo de poliacrilato	Versión	autoadhesivo
Anchura	25 mm	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Gama de temperaturas de servicio, max.	110 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-50 °C
Color	amarillo	Halógenos	Sí
Material básico	Cinta de vinilo	Caracteres impresos	sin imprimir
Homologación según UL 969	Sí		


#### Señalizadores de dispositivos

Halógenos	Sí
-----------	----

#### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Dibujos**



## THM SE-W 25 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Cintas de color



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

#### Datos generales para pedido

Tipo	RIBBON MM 84/300 WS	Versión	
Código	<a href="#">2005040000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390025		
Cantidad	1 ST		

### THM MULTIMARK



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

#### Datos generales para pedido

Tipo	MULTIMARK ROLLER 115	Versión	
Código	<a href="#">1357420000</a>		
GTIN (EAN)	4050118160314		
Cantidad	1 ST		

### THM MULTIMARK PLUS



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

#### Datos generales para pedido

Tipo	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Versión	
Código	<a href="#">2672590000</a>		
GTIN (EAN)	4050118708097		
Cantidad	1 ST		