

PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Con la PrintJet CONNECT, hemos desarrollado una impresora de inyección de tinta de alto rendimiento que supera ampliamente estas exigencias. Además, la PrintJet MINI ofrece una solución compacta para trabajos de impresión de menor volumen – ideal para usuarios que valoran la flexibilidad y la precisión. Ambos dispositivos forman parte del sistema de señalización Weidmüller y garantizan la máxima eficiencia.

Datos generales para pedido

Versión	Sistemas de rotulación, Por chorro de tinta, 1200 DPI, Multicard, MetalliCard
Código	2715590000
Tipo	PRINTJET CONNECT
GTIN (EAN)	4064675016922
Cantidad	1 Pieza

PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	930 mm	Profundidad (pulgadas)	36.6141 inch
Altura	454 mm	Altura (pulgadas)	17.874 inch
Anchura	590 mm	Anchura (pulgadas)	23.2283 inch
Peso neto	43693 g		

Temperaturas

Temperatura ambiente 18 °C...32 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención		
Exención RoHS (si procede/conocida)	6a, 6c, 7a, 7cl, 34		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Hexahydromethylphthalic anhydride 19438-60-9, Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride 85-42-7, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1, 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 79-94-7		
SCIP	1019ebc1-7078-40d9-974d-3aa332713b10		

Sistemas de rotulación

Tipo de señalizadores	Multicard, MetalliCard	Sistema de tanque	Cartuchos de tinta, CMYK
Procedimiento de impresión	Por chorro de tinta	Interfaz	USB, LAN, Wi-Fi
Software	M-Print® PRO	Tensión de alimentación	230 V AC / 16 A, 115 V AC / 20 A
Sistema de funcionamiento	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11	Driver de impresión	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Velocidad de impresión	Dependiendo de la calidad de impresión	Resolución de impresión máx.	1200 DPI
Download	M-Print PRO	Incluido en el pedido	PrintJet CONNECT, Cable de alimentación, Cable USB, 1 unidad DEK 5/5, 2 pañuelos limpiadores PrintJet, Guía rápida, Tapa protectora, 1 juego de cartuchos de tinta CMYK

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

PrintJet CONNECT

Accesorios y consumibles para PrintJet CONNECT



Datos generales para pedido

Tipo	PJ CON CLEANING UNIT	Versión
Código	2715700000	
GTIN (EAN)	4064675042099	
Cantidad	1 ST	
Tipo	PJ CON FLUID SET	Versión
Código	2715650000	
GTIN (EAN)	4064675036036	
Cantidad	1 ST	
Tipo	PJ CON INK C	Versión
Código	2715610000	
GTIN (EAN)	4064675041573	
Cantidad	1 ST	
Tipo	PJ CON INK K	Versión
Código	2715640000	
GTIN (EAN)	4064675041887	
Cantidad	1 ST	
Tipo	PJ CON INK M	Versión
Código	2715620000	
GTIN (EAN)	4064675042044	
Cantidad	1 ST	
Tipo	PJ CON INK Y	Versión
Código	2715630000	
GTIN (EAN)	4064675041580	
Cantidad	1 ST	
Tipo	PJ CON INK SET	Versión
Código	2715600000	
GTIN (EAN)	4064675041566	
Cantidad	1 ST	
Tipo	PJ CON SERVICE FLAP	Versión
Código	2715690000	
GTIN (EAN)	4064675042082	
Cantidad	1 ST	
Tipo	PJ CON TEXTILE COVER	Versión
Código	2715670000	
GTIN (EAN)	4064675042068	
Cantidad	1 ST	
Tipo	PJ CON WASTE PAD	Versión
Código	2715660000	
GTIN (EAN)	4064675042051	
Cantidad	1 ST	

M-Print® PRO



El software M-Print® PRO de impresión y pedido de etiquetas y señalizadores® es una solución profesional para entorno Windows® diseñada para la impresión y el pedido de etiquetas y señalizadores Weidmüller. Este software le ayudará a optimizar el proceso de señalización de instalaciones eléctricas. De este modo, puede diseñar y hacer pedidos de material de señalización con facilidad, rapidez y profesionalidad. Asimismo, se pueden incluir textos, marcos, líneas, gráficos, códigos de barras, números de serie y fotografías.

- Catálogo completo integrado de todas las etiquetas y señalizadores, incluidas imágenes, enlaces a página web y hojas técnicas
- Diseño de señalizadores y etiquetas en tantos niveles como sea necesario
- Formato personalizado de caracteres de texto (RTF)
- Operaciones de copiar y pegar texto (con o sin formato)
- Disponibilidad en 20 idiomas compatibles con UNICODE
- Introducción de datos en etiquetas y hojas de cálculo, o bien directamente en Microsoft Excel
- Creación de escalas; contadores y secuencias numéricos y alfanuméricos
- Compatible con una amplia gama de formatos de imagen (*.bmp, *.wmf, *.png, *.ico, *.jpeg, *.jpg, *.tif, *.gif)
- Galería de gráficos con símbolos empleados en ingeniería electrónica
- Opciones de asignación de impresora a producto, como, por ejemplo, ESG 9/20 a la impresora PrintJet; MultiMark a la impresora por termotransferencia
- Servicio de actualización a través de Internet
- Interfaz de configurador de Weidmüller (WMC)
- Asistente de importación para numerosos formatos de archivos (*.txt, *.csv, *.xml, etc.) para crear sus propios scripts de importación
- Transferencia de datos desde sistemas CAE
- Vista previa permanente: compruebe qué aspecto tendrá la impresión, incluso en la fase de diseño (edición WYSIWYG)
- Dispositivos de impresión compatibles: todas las impresoras de Weidmüller (por ejemplo, los sistemas PrintJet CONNECT, THM MultiMark, etc.) e impresoras estándar con controlador de Microsoft Windows®
- Adaptación rápida y optimizada de los dispositivos de impresión
- Disposición de los señalizadores y etiquetas en diferentes niveles

Datos generales para pedido

Tipo	M-PRINT PRO	Versión
Código	1905490000	Software para señalizaciones, Software, Windows 10, Windows 11,
GTIN (EAN)	4032248526291	Software para impresora
Cantidad	1 ST	