

RC M P2 SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Los conectores redondos con sistema de rosca se caracterizan por su diseño compacto. Esto permite que se utilicen en una amplia gama de aplicaciones e industrias. Están disponibles como conectores macho y hembra.

Datos generales para pedido

Código	2903190000
Tipo	RC M P2 SP
GTIN (EAN)	4099986122369

RC M P2 SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)	E307231

Dimensiones y pesos

Diámetro	20 mm	Peso neto	20 g
----------	-------	-----------	------

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento		Temperatura ambiente	-25 °C...125 °C
Temperatura de servicio	-40 °C...60 °C		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

Datos técnicos conectores de libre configuración

Número de polos	2	Codificación	ninguna
Superficie de contacto	Latón	LED	No
Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo	Material capotas	PA 66
Diámetros de cable, max.	13 mm	Diámetros de cable, min.	7 mm
Material de contacto	Latón	Sección de conexión del conductor, max.	4 mm ²
Sección de conexión del conductor, min.	0.5 mm ²	Tensión nominal	500 V
Corriente nominal	17.5 A	Tipo de protección	IP68
Género del contacto	Macho	Conexión de apantallamiento	No
Material del anillo roscado	Plástico	Sección de conexión, máx.	4 mm ²
Sección de conexión, mín.	0.5 mm ²		

Datos generales

Número de polos	2	Rosca de conexión	M20
Protección de polaridad	Sí	Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo
Material capotas	PA 66		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

RC M P2 SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Conector redondo M20 herramienta de montaje



Herramienta:
Esta herramienta es ideal para instalar los conectores integrados M20.

Datos generales para pedido

Tipo	MTA RC	Versión	
Código	2884950000		
GTIN (EAN)	4064675852070		
Cantidad			

Clavija de conexión - sistema de tornillos



Los conectores redondos con sistema de rosca se caracterizan por su diseño compacto. Esto permite que se utilicen en una amplia gama de aplicaciones e industrias. Están disponibles como conectores macho y hembra.

Datos generales para pedido

Tipo	RC F P2 SP	Versión	
Código	2903200000		
GTIN (EAN)	4099986122376		
Cantidad			

Conectores DC



Los conectores redondos con sistema de rosca se caracterizan por su diseño compacto. Esto permite que se utilicen en una amplia gama de aplicaciones e industrias. Están disponibles como conectores macho y hembra.

Datos generales para pedido

Tipo	RC F P2 M20 SP	Versión	
Código	2860640000		
GTIN (EAN)	4064675576655		
Cantidad			

RC M P2 SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

M20

Tapas protectoras ideales para la familia FieldPower y WIPL con conector redondo



Datos generales para pedido

Tipo	PC RC M	Versión	
Código	2820090000		
GTIN (EAN)	4064675591405		
Cantidad			