

HDC 06B AF WM COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Nuestras carcasas de plástico montadas en bridas cuentan con un prensaestopas integrado y un enclavamiento con tornillo. Sellan directamente en la pared del cuadro y, por lo tanto, se pueden usar sin carcasa adjunta. Las carcasas impresionan por su bajo peso y su protección óptima contra la contaminación, el agua y las vibraciones.

Datos generales para pedido

Versión	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 3, Tipo de protección: IP66, en estado conectado, Tapa para partes inferiores de la capota, Tornillo, , Dimensiones de las entradas de cable: none
Código	2716810000
Tipo	HDC 06B AF WM COVER
GTIN (EAN)	4050118803686
Cantidad	1 Pieza

HDC 06B AF WM COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus)	E223801

Dimensiones y pesos

Profundidad	55 mm	Profundidad (pulgadas)	2.1654 inch
Altura	39.5 mm	Altura (pulgadas)	1.5551 inch
Anchura	100.5 mm	Anchura (pulgadas)	3.9567 inch
Longitud	100.5 mm	Longitud (pulgadas)	3.9567 inch
Peso neto	4.6 g		

Temperaturas

Temperatura ambiente	-20 °C...100 °C
----------------------	-----------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Prensaestopas WMP

Dimensiones de las entradas de cable	none
--------------------------------------	------

Datos generales

Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Tipo de protección	IP66, en estado conectado
----------------------------------	-----	--------------------	---------------------------

Dimensiones

Entrada de cable	No
------------------	----

Versión

Dimensiones de las entradas de cable	none	Parte superior/Parte inferior/Tapa	Tapa
Tapa	con tapa	Par de apriete	3 Nm
Número de entradas de cable en la parte lateral	0	Versión, cajas	Tapa para partes inferiores de la capota
Versión, sistema de cierre	Tornillo	Tamaño de instalación	3
Entrada de cable	No	Tipo	Tapa
Junta	NBR	Color (RAL)	RAL 7035
BG	3	Indicado para ModuPlug®	Sí

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		