

## HDC MFGS 24B AF


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Sencillo

El innovador marco deslizante tiene dos posiciones de bloqueo definidas para la apertura y el cierre. Esto permite el montaje del módulo de manera sencilla y sin necesidad de herramientas.

### Datos generales para pedido

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Versión    | Frame                      |
| Código     | <a href="#">2736950000</a> |
| Tipo       | HDC MFGS 24B AF            |
| GTIN (EAN) | 4050118823011              |
| Cantidad   | 1 Pieza                    |

## HDC MFGS 24B AF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

## Dimensiones y pesos

|             |          |                        |             |
|-------------|----------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 37.35 mm | Profundidad (pulgadas) | 1.4705 inch |
| Anchura     | 111 mm   | Anchura (pulgadas)     | 4.3701 inch |
| Peso neto   | 91.7 g   |                        |             |

## Conformidad medioambiental del producto

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención                |
| Exención RoHS (si procede/conocida)         | 6c                                   |
| REACH SVHC                                  | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                        | 425d5315-3039-4ee5-aab3-6b6a65cc297f |

## Datos generales

|                         |                             |                     |          |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------|----------|
| Tamaño de instalación   | 8                           | Ciclos de enchufado | ≥ 500    |
| Material básico         | Fundición inyectada de cinc | Serie               | ModuPlug |
| Versión de pasador guía | corto                       | Número de ranuras   | 6        |

## Indicación importante

|                         |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Información de producto | La conexión PE ya no está disponible para la versión con pasador guía. |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|

## Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002312    | ETIM 9.0    | EC002312    |
| ETIM 10.0   | EC002312    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 |             |             |

## Dibujos

