

## U-OS-CODESYS-BASIC-M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

### Imagen de producto



### Datos generales para pedido

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Código   | 2924020000                           |
| Tipo     | <a href="#">U-OS-CODESYS-BASIC-M</a> |
| Cantidad | 1 Pieza                              |

## U-OS-CODESYS-BASIC-M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Peso neto 0 g

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS No afectado

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### licencia de software

|   |   |   |
|---|---|---|
| Instancias de bus de campo adicionales opcionales, máx.       | Instancias de otros protocolos de bus de campo  | CANopen Manager / CANopen Device / PROFIBUS Master / PROFIBUS Slave / Modbus TCP Client / Modbus TCP Server / Modbus RTU Master / Modbus RTU Device |
|   | Número de instancias admitidas, máx.  | 2   |
| Número de canales de entrada/salida soportados, máx.          | 128   |   |
| Tamaño de código binario generado, máx.                       | 1 MB  |   |
| Licencia de software de visualización                         | Nombre de la licencia de software de visualización incluida                             | CODESYS-VISU-S  |
|   | Número de puntos de datos disponibles, máx.   | 128 puntos de datos   |
|   | Nombre de la licencia de software de visualización que se puede reservar adicionalmente | U-OS-CODESYS-VISU-M   |
|   | Número de puntos de datos disponibles, máx.   | 2048 puntos de datos  |
|   | Nombre de la licencia de software de visualización que se puede reservar adicionalmente | U-OS-CODESYS-VISU-L   |
|   | Número de puntos de datos disponibles, máx.   | 4096 puntos de datos  |
|   | Nombre de la licencia de software de visualización que se puede reservar adicionalmente | U-OS-CODESYS-VISU-XL  |
|   | Número de puntos de datos disponibles, máx.   | 8192 puntos de datos  |
| Licencia de software de comunicación                          | Nombre de la licencia de software de comunicación incluida                              | Comunicación CODESYS S  |
|   | Número de puntos de datos disponibles, máx.   | 512 puntos de datos   |
|   | Nombre de la licencia de software de comunicación reservable adicionalmente             | Comunicación U-OS-CODESYS M   |
|   | Número de puntos de datos disponibles, máx.   | 4096 puntos de datos  |
|   | Nombre de la licencia de software de comunicación reservable adicionalmente             | Comunicación U-OS-CODESYS XXL   |
| Instancias de bus de campo basadas en Ethernet seleccionables | Número de puntos de datos disponibles, máx.   | puntos de datos ilimitados  |
|   | Instancias de protocolo de bus de campo basados en Ethernet                             | EtherCAT Manager / PROFINET Controller / PROFINET Device / EtherNet/IP Scanner / EtherNet/IP Adapter  |
|   | Número de instancias admitidas, máx.  | 0   |

### Requisitos del sistema

|  |                               |                            |
|--|-------------------------------|----------------------------|
| Requisitos de sistema para la aplicación u-OS CODESYS Runtime SL | Nombre del software           | CODESYS Development System |
|  | Versión de software soportada | 3.5.19.10 o superior       |
|  | Licencia necesaria            | No                         |

## U-OS-CODESYS-BASIC-M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

|  |   |   |
|--|---|---|
| Versión de tiempo de ejecución en el dispositivo a licenciar | Nombre del software                                 | CODESYS Control SL Package for Weidmueller u-OS |
|  | Versión de software soportada                       | 4.7.0 o superior                                |
|  | Licencia necesaria                                  | No  |
|  | Nombre del software                                 | u-OS App CODESYS Runtime SL                     |
|  | Versión de software soportada                       | 4.9.0.0 o superior                              |
|  | Se necesita licencia para un dispositivo individual | Sí  |

## Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000809    | ETIM 9.0    | EC000809    |
| ETIM 10.0   | EC000809    | ECLASS 14.0 | 27-24-25-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-25-01 |             |             |