

**CMA-A20-200-1A-0,5-5VA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Transformadores de corriente enchufables**

Los transformadores de corriente enchufables se utilizan allí donde es necesario medir y procesar corrientes elevadas de hasta 5000#A. Nuestros transformadores de corriente enchufables suministran corrientes secundarias de 1#A o 5#A. Weidmüller también ofrece transformadores de corriente compactos de baja potencia para convertir corrientes de hasta 600#A en tensiones de hasta 333#mV.

**Datos generales para pedido**

Versión	Corriente principal: 200 A, Corriente secundaria máx.: 1 A, Carga: 5 VA, Clase de exactitud: 0,5
Código	<a href="#">3008260000</a>
Tipo	CMA-A20-200-1A-0,5-5VA
GTIN (EAN)	4099986909519
Cantidad	1 Pieza
Fabricante	ENTES Elektronik

**CMA-A20-200-1A-0,5-5VA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

Homologaciones



ROHS

Conformidad

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	57 mm	Profundidad (pulgadas)	2.2441 inch
Altura	65 mm	Altura (pulgadas)	2.5591 inch
Anchura	47 mm	Anchura (pulgadas)	1.8504 inch
Peso neto	250 g		

**Temperaturas**

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-5 °C...40 °C
-------------------------------	-------------------------	---------------

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme
---	----------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

**Características eléctricas**

Clase de exactitud	0,5	Corriente secundaria	0...1 A
Carga	5 VA	Corriente principal	200 A

**Características técnicas**

Tipo de protección	IP20	Intensidad permanente a temperatura nominal	1,2 x Inominal
Frecuencia nominal	50 / 60 Hz		

**Coordinadas de aislamiento**

Clase de exactitud	0,5	Tensión de aislamiento	3 kV / 1 min
--------------------	-----	------------------------	--------------

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

## CMA-A20-200-1A-0,5-5VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

