

**SDIK PH0 X 60****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)1000V  
IEC 60900

Destornillador para tornillos de cabeza ranurada en cruz con aislamiento VDE, tipo Phillips, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, fuerza de accionamiento conforme a ISO 8764-PH, empuñadura SoftFinish

**Datos generales para pedido**

|            |  |
|------------|--|
| Versión    | Destornillador, Anchura de caña (B): 0 mm, 60 mm, Solidez de caña (A): 0 |
| Código     | <a href="#">2749880000</a>   |
| Tipo       | SDIK PH0 X 60  |
| GTIN (EAN) | 4050118897081  |
| Cantidad   | 1 Pieza  |

**SDIK PH0 X 60**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Homologaciones**

Homologaciones

**Dimensiones y pesos**

|           |        |                    |             |
|-----------|--------|--------------------|-------------|
| Anchura   | 165 mm | Anchura (pulgadas) | 6.4961 inch |
| Peso neto | 30.8 g |                    |             |

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva No afectado  
RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos técnicos**

|                          |   |         |       |
|--------------------------|---|---------|-------|
| Descripción del artículo | Destornillador de estrella con aislamiento VDE, tipo Phillips, tam. 0 | Versión | recto |
|--------------------------|---|---------|-------|

**Destornilladores y llaves**

|   |      |                  |                  |
|---|------|------------------|------------------|
| Anchura de caña (B)                     | 0 mm | Forma            | Philips, redondo |
| Tamaño                                  | 0    | Longitud de caña | 60 mm            |
| Dimens. caña destornillador de estrella | 0    |                  |                  |

**Clasificaciones**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000144    | ETIM 9.0    | EC000144    |
| ETIM 10.0   | EC000144    | ECLASS 14.0 | 21-04-04-06 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-04-06 |             |             |