

CXX L 61R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

Datos generales para pedido

Versión	CUBESERIES, Módulo LED, Tensión de mando nominal: 6...24 V UC, Conexión enchufable
Código	3053410000
Tipo	CXX L 61R
GTIN (EAN)	4099987023191
Cantidad	20 Pieza

CXX L 61R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	25.7 mm	Profundidad (pulgadas)	1.0118 inch
Altura	9.2 mm	Altura (pulgadas)	0.3622 inch
Anchura	12.8 mm	Anchura (pulgadas)	0.5039 inch
Peso neto	2 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-40 °C...85 °C	Temperatura ambiente	-40 °C...70 °C
Temperatura de servicio			

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin excepción
---	------------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Lado de mando

Tensión de mando nominal	6...24 V UC	Intensidad nominal AC	6.6 mA
Intensidad nominal DC	6.6 mA	Indicador de estado	LED rojo

Datos generales

Color	negro
Componente de índice de inflamabilidad UL94	Componente Índice de inflamabilidad UL94

Datos de conexión

Técnica de conexión de conductores	Conexión enchufable
------------------------------------	---------------------



Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

CXX L 61R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings**Connection diagram****Dimensional drawing**

Drawings

Miscellaneous

Type code CUBESERIES LED / protective module versions

Product family	<input type="checkbox"/>	Input voltage and LED color					
C CUBESERIES							21N 6-230 V DC
Product type	<input type="checkbox"/>						41R 6-24 V DC LED red
X Accessories							41G 6-24 V DC LED green
Accessory for which							42R 24-60 V DC LED red
relay design							42G 24-60 V DC LED green
X Universal use							43R 110-230 V DC LED red
Function							43G 110-230 V DC LED green
L LED							51 6-24 V AC/DC
D Free-wheeling diode							52 24-60 V AC/DC
LD LED and free-wheeling diode							53 110-240 V AC/DC
V Varistor							61R 6-24 V AC/DC LED red
RC RC element							61G 6-24 V AC/DC LED green
							62R 24-60 V AC/DC LED red
							62G 24-60 V AC/DC LED green
							63R 110-240 V AC/DC LED red
							63G 110-240 V AC/DC LED green
							71 6-24 V AC
							72 110-130 V AC
							73 220-240 V AC