

IE-FPOD2UG-500



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Productos de venta por metros, cable de fibra óptica, POF

Datos generales para pedido

Versión	Cable de cadena de arrastre, 980 µm, PUF		
Código	<u>2763640000</u>		
Tipo	IE-FPOD2UG-500		
GTIN (EAN)	4064675031116		
Cantidad	1 Pieza		



IE-FPOD2UG-500



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

ROHS	Conformidad		
Dimensiones y pesos			
Peso neto	23000 g		
Temperaturas			
Temperatura de almacenamiento Temperatura de colocación	-40 °C85 °C	Temperatura de servicio	-40 °C85 °C
Conformidad medioambienta	l del producto		
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención		
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso		
Datos técnicos del cable			
Color de revestimiento	verde	Número de conductores	2
Halógenos	No .	Ciclos de flexión	6 mi
Código de color	naranja, negro		
Fibra óptica			
Tipo de fibra	POF	Amortiguación	≤ 160 dB/km a 650 nm
Apertura numérica	0.5	Ancho de banda	> 35 MHz*100 m a 650 nm
Montaje del cable			
Color de revestimiento	verde	Número de conductores	2
Diámetro de la funda, max. Montaje del cable	8 mm Cadena de arrastre	Material del revestimiento	PUR 245.00 μm
Montaje dei Cable	Breakout	Revestimiento primario	245.00 μπ
Código de color	naranja, negro	Diámetro par de conductores	2.20 mm
Fuerza de tracción, máx.	1000 N	Diámetro del núcleo	980 μm
Propiedades mecánicas y pro	piedades de materia	al cable	
0.1			N.I
Color	verde	Halógenos Padia da flavión mín. Línica	No 25 mm
Radio de torsión mínimo, repetido Ciclos de flexión	60 mm 6 mi	Radio de flexión, mín., Único Ciclos de flexión según EN 60794-1-2-	25 mm r = 160 mm / 2 kg /
Ololoo de Hoxioti	O IIII	E8	0,4 m/s
Clasificaciones			
ETIM 6.0	EC000034	ETIM 7.0	EC000034
ETIM 10.0	EC000034	ETIM 9.0	EC000034
ETIM 10.0	EC000034 27-06-90-90	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-06-18-03
	/ /-(Ih-9(I-9()	FCLASS 10.0	27-06-18-03
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-06-18-03 27-06-18-03	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-06-18-03 27-06-18-03

Fecha de creación 14.11.2025 04:22:56 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos



IE-FPOD2UG-500



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo detallado

