

MOPL K32 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto



Serie K Klippon®, accesorios

Datos generales para pedido

Versión	Klippon K (caja de aluminio vacía), Placa de montaje, Placa de montaje, Altura: 67 mm, Anchura: 239 mm, Profundidad: 2 mm, Material básico: Chapa de acero, cincada, cincado, plata
Código	3073050000
Tipo	MOPL K32 STAHL
GTIN (EAN)	4008190857981
Cantidad	1 Pieza

MOPL K32 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	2 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0787 inch
Altura	67 mm	Altura (pulgadas)	2.6378 inch
Anchura	239 mm	Anchura (pulgadas)	9.4094 inch
Medida de fijación, altura	33.5 mm	Medida de fijación, anchura	231 mm
Peso neto	224 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Espesor del material	2 mm	Tipo de fijación	atornillado
Superficie	cincado	Material básico	Chapa de acero, cincada

Datos generales Accesorios

Espesor del material	2 mm	Tipo de fijación	atornillado
Superficie	cincado	Material básico	Chapa de acero, cincada
Medida de fijación, anchura	231 mm	Medida de fijación, altura	33.5 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

MOPL K32 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

TS 15



Serie K Klippon®, accesorios

Datos generales para pedido

Tipo	TS15X5 ST K32	Versión	
Código	8000032395	Carril, TS 15, Anchura: 235 mm, sin coliso, Acero, chapado en zinc	
GTIN (EAN)	4050118652536	galvanizado y pasivado	
Cantidad	20 ST		