

MOPL K7 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto

Serie K Klippon®, accesorios

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | Klippon K (caja de aluminio vacía), Placa de montaje, Placa de montaje, Altura: 144 mm, Anchura: 334 mm, Profundidad: 2 mm, Material básico: Chapa de acero, cincada, cincado, plata |
| Código | 3073130000 |
| Tipo | MOPL K7 STAHL |
| GTIN (EAN) | 4008190858063 |
| Cantidad | 1 Pieza |

MOPL K7 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

Dimensiones y pesos

| | | | |
|----------------------------|--------|-----------------------------|--------------|
| Profundidad | 2 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.0787 inch |
| Altura | 144 mm | Altura (pulgadas) | 5.6693 inch |
| Anchura | 334 mm | Anchura (pulgadas) | 13.1496 inch |
| Medida de fijación, altura | 72 mm | Medida de fijación, anchura | 314 mm |
| Peso neto | 665 g | | |

Temperaturas

Temperatura de servicio

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|-----------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
|---|-----------------------|

| | |
|------------|---------------------------------------|
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |
|------------|---------------------------------------|

Datos generales

| | | | |
|----------------------|---------|------------------|-------------------------|
| Espesor del material | 2 mm | Tipo de fijación | atornillado |
| Superficie | cincado | Material básico | Chapa de acero, cincada |

Datos generales Accesorios

| | | | |
|-----------------------------|---------|----------------------------|-------------------------|
| Espesor del material | 2 mm | Tipo de fijación | atornillado |
| Superficie | cincado | Material básico | Chapa de acero, cincada |
| Medida de fijación, anchura | 314 mm | Medida de fijación, altura | 72 mm |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000213 | ETIM 9.0 | EC000213 |
| ETIM 10.0 | EC000213 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 | | |

MOPL K7 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**Profundidad 7,5 mm**

Serie K Klippon®, accesorios

**Datos generales para pedido**

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | TS35X7.5 ST K7 | Versión |
| Código | 8000003905 | Carril, TS 35, TS 35 x 7.5, Anchura: 324 mm, sin coliso, Acero, |
| GTIN (EAN) | 4050118652680 | cincado, cromado |
| Cantidad | 20 ST | |