

CUTFIX PRO FEEDER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

- Para cortar automáticamente en longitud cables individuales
- Elevada exactitud de repetición gracias a un preciso sistema de servoaccionamiento de corriente continua
- Interfaz para el control de la máquina automática de corte vía un PC compatible con IBM

Datos generales para pedido

Versión	Máquinas automáticas, Máquina automática para cortar
Código	2797200000
Tipo	CUTFIX PRO FEEDER
GTIN (EAN)	4064675213215
Cantidad	1 Pieza

CUTFIX PRO FEEDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Datos técnicos

www.weidmueller.com

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	370 mm	Profundidad (pulgadas)	14.5669 inch
Altura	250 mm	Altura (pulgadas)	9.8425 inch
Anchura	300 mm	Anchura (pulgadas)	11.811 inch
Peso neto	13000 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme con exención
RoHS

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c, 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Máquinas automáticas para cortar a medida

Potencia de conexión	0.1 kW	Código de cantidades máx.	Código de cantidad de pieza ajustable
Motor	eléctrico	Teclado	Pantalla táctil
Pantalla indicadora	Pantalla LCD	Preselección de longitudes, max.	999999 mm
Preselección de longitudes, min.	10 mm	Software	para intercambio de datos con PC compatible con IBM
Paso (diámetro máx.)	8 mm de diámetro exterior	Conexión eléctrica	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
Conductores individuales flexibles/ sólidos	máx. 10 mm ² / máx. 2,5 mm ²		


Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

CUTFIX PRO FEEDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**Accesos/piezas de repuesto**

- Para cortar automáticamente en longitud cables individuales
- Elevada exactitud de repetición gracias a un preciso sistema de servoaccionamiento de corriente continua
- Interfaz para el control de la máquina automática de corte vía un PC compatible con IBM

Datos generales para pedido

Tipo	AIMESA V CUTFIX	Versión
Código	9054740000	Accesos, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4032248104512	
Cantidad	1 ST	