

SDI SET S2.5-5.5/PH1/2 VOLT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Destornillador con aislamiento VDE para uso en elementos bajo tensión de hasta 1000 V AC y 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Seguridad verificada "GS", comprobación individual. Caña de aleación de acero, cromo, vanadio y molibdeno, endurecida y pavonada.

Datos generales para pedido

Versión	Herramienta de montaje
Código	2854990000
Tipo	SDI SET S2.5-5.5/PH1/2 VOLT
GTIN (EAN)	4064675530336
Cantidad	1 Pieza
Embalaje	Cartón

SDI SET S2.5-5.5/PH1/2 VOLT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



Dimensiones y pesos

Anchura	285 mm	Anchura (pulgadas)	11.2204 inch
Peso neto	507 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

Descripción del artículo	JUEGO de destornilladores VDE + voltímetro
--------------------------	---

Destornilladores y llaves

Forma	Ranura, Estrella
-------	------------------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC011815	ETIM 9.0	EC011815
ETIM 10.0	EC011815	ECLASS 14.0	21-04-50-16
ECLASS 15.0	21-04-50-16		

SDI SET S2.5-5.5/PH1/2 VOLT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Destornillador de pala plana



Destornillador para tornillos de cabeza ranurada, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, accionamiento según DIN 5264, ISO 2380/1, mango blando SoftFinish

Datos generales para pedido

Tipo	SDIS 0.4X2.0X60	Versión	
Código	2749780000	Destornillador, Anchura de caña (B): 2 mm, Longitud de caña: 60 mm,	
GTIN (EAN)	4050118896527	Solidez de caña (A): 0.4 mm	
Cantidad	1 ST		
Tipo	SDIS 0.4X2.5X75	Versión	
Código	2749790000	Destornillador, Anchura de caña (B): 2.5 mm, Longitud de caña: 75	
GTIN (EAN)	4050118896534	mm, Solidez de caña (A): 0.4 mm	
Cantidad	1 ST		
Tipo	SDIS 0.5X3.0X100	Versión	
Código	2749800000	Destornillador, Anchura de caña (B): 3 mm, Longitud de caña: 100	
GTIN (EAN)	4050118896541	mm, Solidez de caña (A): 0.5 mm	
Cantidad	1 ST		
Tipo	SDIS 0.6X3.5X100	Versión	
Código	2749810000	Destornillador, Anchura de caña (B): 3.5 mm, Longitud de caña: 100	
GTIN (EAN)	4050118897012	mm, Solidez de caña (A): 0.6 mm	
Cantidad	1 ST		
Tipo	SDIS 0.8X4.0X100	Versión	
Código	2749820000	Destornillador, Anchura de caña (B): 4 mm, Longitud de caña: 100	
GTIN (EAN)	4050118897029	mm, Solidez de caña (A): 0.8 mm	
Cantidad	1 ST		
Tipo	SDIS 1.0X5.5X125	Versión	
Código	2749850000	Destornillador, Anchura de caña (B): 5.5 mm, Longitud de caña: 125	
GTIN (EAN)	4050118897050	mm, Solidez de caña (A): 1 mm	
Cantidad	1 ST		