


**CC-M 15/45 2X3 LRP AL GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos generales para pedido**

Versión	MetalliCard, Señalizadores de dispositivos, 15 x 45 mm, plata
Código	<a href="#">2863820000</a>
Tipo	CC-M 15/45 2X3 LRP AL GE
GTIN (EAN)	4064675597407
Cantidad	500 Pieza
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta	2025-06-30T00:00:00+02:00

## CC-M 15/45 2X3 LRP AL GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

### Dimensiones y pesos

Profundidad	0.5 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0197 inch
Altura	15 mm	Altura (pulgadas)	0.5906 inch
Anchura	45 mm	Anchura (pulgadas)	1.7716 inch
Peso neto	1.86 g		

### Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-55...130 °C
----------------------------------	--------------

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
--	-----------------------

RoHS

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

### Datos generales

Versión	enchufable, con orificio de montaje de 3,5 mm
Anchura	45 mm
Gama de temperaturas de servicio, max.	130 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-55 °C
Color	plata
Material básico	Aluminio anodizado
Caracteres impresos	sin imprimir
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega
	MetalliCard
Tamaño del campo para rotulación	15.2 x 42.2 mm
Impresora compatible	
Número de señalizadores por combinación	1 MetalliCard = Device markers
Gama de temperaturas de servicio	-55...130 °C

### Señalizadores de dispositivos

Diámetro de taladro	3.30 mm
---------------------	---------

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

## Dibujos

