Hoja técnica

U-NETOPS-LICENSE-100-DEVICES-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Weidmüller u-netops es una herramienta que permite representar gráficamente una red de switches de Ethernet pertenecientes a las líneas «Advanced» y «Substation». También permite configurar y monitorizar todos los switches de la red.
La herramienta se basa en SNMP para la detección de dispositivos y en LLDP para la detección de enlaces, por lo que cualquier dispositivo de terceros compatible con estos protocolos también puede visualizarse en Weidmüller u-netops. u-netops cuenta con una interfaz de usuario basada en web.
La herramienta de gestión de red funciona como servidor web y ofrece una interfaz de usuario basada en navegador, accesible desde cualquier PC de la red sin necesidad de software cliente adicional.
Ventajas principales

- Gestión centralizada de la red
- No se requiere instalación de software cliente
- Detección rápida de dispositivos mediante SNMP
- Gestión unificada de dispositivos de Weidmüller y de otros fabricantes

Datos generales para pedido

Código	3236570000
Tipo	U-NETOPS-LICENSE-100-DEVICES-1Y
Cantidad	ST

Hoja técnica

U-NETOPS-LICENSE-100-DEVICES-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto	0 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	
Temperatura de servicio	

Funciones y características

Función de control	Visualización topológica, Monitorización del estado del enlace, Notificaciones (en caso de pérdida de enlace), Monitorización del tráfico en tiempo real, Datos históricos de tráfico (hasta 15 minutos), Alarmas de tráfico	Función de gestión de dispositivos	Actualización del firmware (requiere un servidor TFTP externo), Backup y restauración de la configuración, Reinicio remoto, Monitor del host (ping ICMP)
Funciones de seguridad	Política de contraseñas, Gestión de la seguridad del acceso mediante configuración de niveles de privilegios para distintos roles de usuarios		

Requisitos del sistema

Sistema de funcionamiento	Windows 11	Navegadores compatibles	Chrome, Firefox, Edge

Otros

Activación	El administrador introduce la clave de licencia en u-netops (las funciones están disponibles de inmediato).	Incluido en el pedido	E-mail con clave de licencia

Licencia

Duración de la licencia	1 año	Se requiere renovar la licencia	Yes
Modelo de licencia	Por instancia / por servidor	Despliegue de licencias	En las propias instalaciones (instalación local, basado en web)
Número de dispositivos gestionables	100	Tipo de licencia	Suscripción
Número de usuarios	Ilimitado		

Técnico

Protocolos de ayuda	SNMP v1 / v2c / v3, LLDP, ICMP	Requisitos para el uso de dispositivos de terceros	a través de SNMP + LLDP (funcionalidad limitada)
Dispositivos compatibles	Switches de AdvancedLine y SubstationLine, IE-SR-2TX (2-port router series)		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000809	ETIM 9.0	EC000809
ETIM 10.0	EC000809	ECLASS 14.0	27-24-25-01
ECLASS 15.0	27-24-25-01		

U-NETOPS-LICENSE-100-DEVICES-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

