### **WAD-FO 5 MM GE**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





#### MultiMark

Con MultiMark, disponemos de un sistema de señalización rápido y fiable que permite implementar sin problemas prácticamente cualquier tipo de señalización.

Conectores, conductores, cables o equipos: la gama de productos MultiMark ofrece una variedad práctica y bien estructurada de señalizadores que pueden utilizarse junto con nuestro avanzado software de configuración M-Print® PRO en cualquier área.

### Ventajas de MultiMark

- Compatible con los bornes modulares de Weidmüller
- Impresión duradera y sujeción robusta
- Las tiras continuas ahorran tiempo de instalación
- Facilidad de montaje gracias al uso de un material compuesto innovador
- Campo de etiqueta grande para una legibilidad óptima
- Altos niveles de flexibilidad gracias a no depender de ningún fabricante

#### Datos generales para pedido

Versión	Terminal marker, 5 x 33.3 mm, Weidmueller, ama-
	rillo
Código	<u>2969390000</u>
Tipo	WAD-FO 5 MM GE
GTIN (EAN)	4099986783973
Cantidad	250 Pieza

Versión del catálogo / Dibujos 1



## **WAD-FO 5 MM GE**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

	_	_	
La.		gacio	
поі	HOIU	uacio	mes

ROHS	Conformidad			
Dimensiones y pesos				
Profundidad	0.55 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0217 inch	
Altura	5 mm	Altura (pulgadas)	0.1968 inch	
Anchura	33.3 mm	Anchura (pulgadas)	1.311 inch	
Peso neto	0.13 g			

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### **Datos generales**

Adhesivos	Espuma de PE con adhesivo acrílico	Versión	autoadhesivo
Anchura	33.3 mm	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Gama de temperaturas de servi	icio, max30 °C	Gama de temperaturas de servicio, m	in. 80 °C
Color	amarillo	Caracteres impresos	sin imprimir
Aplicación / productor	Weidmueller	Unidades por rollo	250

## Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 9.0	27-14-11-37
ECLASS 9.1	27-14-11-37	ECLASS 10.0	27-14-11-37
ECLASS 11.0	27-28-11-01	ECLASS 12.0	27-28-11-01
ECLASS 13.0	27-28-11-01	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

Fecha de creación 12.11.2025 12:07:28 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos

# Hoja técnica


## **WAD-FO 5 MM GE**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



### WAD-FO 5 MM GE




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Accesorios**

#### Cintas de color



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

### Datos generales para pedido

RIBBON MM 76/360 SW Tipo

Código 2005080000 4050118389951

GTIN (EAN)

Cantidad

Versión

Ink ribbon