

RC M P3 C SP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Los conectores redondos con sistema de clic permiten una conexión rápida con un alto grado de protección. Están disponibles como conectores macho y hembra.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|------------------------------|
| Código | 2992960000 |
| Tipo | RC M P3 C SP |
| GTIN (EAN) | 4099986872035 |

RC M P3 C SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Diámetro 20 mm Peso neto 21.12 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...125 °C
Temperatura de servicio -40 °C...60 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos conectores de libre configuración

| | | | |
|---|--|---|---------------------|
| Número de polos | 3 | Codificación | ninguna |
| Superficie de contacto | Latón | LED | No |
| Tipo de conexión | PUSH IN, Abrazadera de palanca, PUSH IN con actuador | Material capotas | PA 66 |
| Diámetros de cable, max. | 13 mm | Diámetros de cable, min. | 7 mm |
| Material de contacto | Latón | Sección de conexión del conductor, max. | 1.5 mm ² |
| Sección de conexión del conductor, min. | 0.25 mm ² | Tensión nominal | 500 V |
| Corriente nominal | 17.5 A | Tipo de protección | IP68 |
| Género del contacto | Macho | Conexión de apantallamiento | No |
| Material del anillo roscado | Plástico | Sección de conexión, máx. | 4 mm ² |
| Sección de conexión, mín. | 0.5 mm ² | | |

Datos generales

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|--|
| Número de polos | 3 | Rosca de conexión | M20 |
| Protección de polaridad | Sí | Tipo de conexión | PUSH IN, Abrazadera de palanca, PUSH IN con actuador |
| Material capotas | PA 66 | | |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002635 | ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-16 | | |

RC M P3 C SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Clavija de conexión - sistema clic



Los conectores redondos con sistema de clic permiten una conexión rápida con un alto grado de protección. Están disponibles como conectores macho y hembra.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---------|
| Tipo | RC F P3 C SP | Versión |
| Código | 2992970000 | |
| GTIN (EAN) | 4099986872042 | |
| Cantidad | | |

Conectores AC



Los conectores redondos con sistema de clic permiten una conexión rápida con un alto grado de protección. Están disponibles como conectores macho y hembra.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---------|
| Tipo | RC F P3 M20 C SP | Versión |
| Código | 2992990000 | |
| GTIN (EAN) | 4099986872066 | |
| Cantidad | | |

Conejero redondo M20 herramienta de montaje



Herramienta:
Esta herramienta es ideal para instalar los conectores integrados M20.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---------|
| Tipo | MTA RC | Versión |
| Código | 2884950000 | |
| GTIN (EAN) | 4064675852070 | |
| Cantidad | | |